

Retrofit – Karm & Dörr system för öppna kyldiskar

Förbättra din produktkvalité och spara mer än 30% av energi!



FÖRE

EFTER

Generell Information

Vårt karm & dörr system förbättrar produkternas temperatur och kvalité samtidigt som de minskar kyldiskens energiförbrukning med minst 30%. Dörrarna är designade med en tunn aluminium karm för att maximera synligheten av produkterna. Avsaknaden av en mittstolpe och den enkla dörröppethållarfunktionen gör det enkelt för kunderna att ta sina varor och återfylla hyllorna för handlaren.

Systemet är enkelt att anpassa till alla typer av kyldiskar. Systemet levereras med T5 belysning som standard, men kunden har fortfarande möjligheten att välja T8 eller LED.

I kombination med SCHOTT CONTURAN® ett antireflekterande glas kan ni uppnå en ännu bättre exponering av dina produkter.

Teknisk data

I SCHOTT Termofrost AB Retrofit program är 3 höjder standard, dessa är; 1420 mm, 1580 mm och 1710 mm. Standardbredden är 1250 mm, men 2500 och 3750 mm breda karmar finns som tillval. Karmarna levereras utan mittstolpe för maximerad displayyta.

Inbyggnadsmått – standard och tillval (mm)

Antal karmar	Antal dörrar	Bredd	Höjder
1	2	1250	1420, 1580 och 1710
2	4	2500	
3	6	3750	
1	4	2500	
1	6	3750	
Dörrbredd	610 mm inkl. Tätningslist		

Standard Belysning

Lysrör: T5 35 W, längd 1500mm, färg 830.
 Kåpa: Transparent akrylplast
 Ballast: Elektronisk; Högeffekt dubbel el. singel.
 Ej monterad, levereras separat

Material

Karm: Anodiserad aluminium.
 Dörrkarm: Anodiserad aluminium.
 ISO: Två härdglas

Användningsområden

Systemet är designat för normal temperatur (NT) kabinett för exponering av kylda produkter.

Alla karmar och dörrar är tillverkade enligt lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, EMC-direktivet 89/336/EEC och CE-direktivet 93/68 EEC.



SCHOTT Termofrosts standard Design

SCHOTT Termofrosts standard design är resultatet av många års tester, inkluderande 350 000 öppningscykler och över 10 000 repetitioner av dörröppethållarfunktionen. Detta säkerställer systemets prestationsförmåga under kommande år. Den robusta designen är tålig nog att motstå den hårda användningen den kommer att utsättas för.



Handtag och profil

- Justerbart handtag, lätt att byta ut
- Integrerad tätningslist, med ca 4 mm överlapp mellan dörrarna för att motverka köldläckage och varma jetströmmar mot produkterna
- Endast 27 mm bred dörrkarm

Dörröppethållarfunktion

- Placerad ovanpå dörren
- Lätt att byta ut
- Låser automatisk vid en vinkel > 102°
- Öppningsvinkel 100°




Dörrspänning och justering

- Placerad i botten på karmen
- Endast en nyckel behövs för att spänna dörren
- Enkel att justera under eftermontering

Övre och undre karmprofil

- Fläns för ökad stabilitet
- Enkelt att montera flera karmar bredvid varandra
- Plastprofiler runt hela karmen för bättre isolering

ÖVRE



UNDRE



Extrautrusting

Belysning

Vårt Retrofit system kan utrustas med belysning enligt era önskemål, som t.ex. LED eller T8-belysning med OSRAM 76 Lysrör, anpassade för exponering av livsmedel.



CONTURAN®

MED

UTAN



Typer av glas

Dörrarna kan utrustas med låg-emissivitetens glas för ökad isolering eller med CONTURAN®, detta är en antireflekerande lösning av SCHOTT som enkelt eliminerar störande reflexer av omgivningen i butiken och på så sätt ökar exponeringen av dina produkter.

Under rätt förutsättningar kommer kunden inte att se glaset.

Mera tillval

Dörrtyper

Retrofit dörrarna kan beställas i olika designers. Som t.ex. samma färg som kyldisken eller i "rostfritt stål" utförande.

Prismärkningslist

Efter önskemål kan karmarna utrustas med en aluminium vinkel som är förberedd för att montera en prismärkningslist.

Handtag

Möjligheten finns att beställa ett annat sidmonterad handtag enligt kundens egna specifikationer.

Karmvärme

Vid önskemål kan karmarna utrustas med karmvärme för att säkerställa att ingen kondens bildas på karm eller dörr vid omgivning över 25°C/60% luftfuktighet.