

# SCHOTT RIVULETTA® – extra klares Strukturglas

Elegant, raffiniert, unverkennbar




SCHOTT RIVULETTA® – extra klares Strukturglas ist aus außergewöhnlichem Weißglas kunstvoll hergestellt. Glatt fließende senkrechte Muster erinnern an klares fließendes Wasser.

Durch die unübertroffene Klarheit ergänzt RIVULETTA® jeden Raum und kreiert einen unverwechselbaren Lichteffekt, der den Raum durchflutet. SCHOTT RIVULETTA® ermöglicht ein elegantes Spiel aus Einsichten und Blickschutz – ideal für zeitlose Innenräume, die die Offenheit großzügiger Raumgestaltung mit dem Sinn für Privatsphäre verbinden.

## Zeitloses Design

Geradlinig und puristisch in der Form, elegant und filigran in der Anmutung: dünne, parallel verlaufende Riffelungen auf einer Seite geben SCHOTT RIVULETTA® seine zeitlose, klassische Schönheit. Ein Design, das gänzlich aus dem Material heraus gestaltet ist. Im Kontrast dazu die plane Rückseite, die mit ihrer ebenfalls feuerpolierten Oberfläche die Brillanz im Gesamteindruck unterstreicht.



SCHOTT RIVULETTA® – Das filigran strukturierte und dekorative Glas ermöglicht neue Designmöglichkeiten.

**SCHOTT**  
glass made of ideas

# SCHOTT RIVULETTA® – extra klares Strukturglas

Elegant, raffiniert, unverkennbar




## Vielseitige Anwendung

SCHOTT RIVULETTA® lässt sich vielfältig einsetzen: im Möbelbau, als Duschtrennung, als Tür, oder dank raffinierter Lichtbrechungen als diskrete Trennwand im Büro- und Konferenzbereich, oder aber auch im Wohnbereich.

RIVULETTA® kann wie normales Flachglas auch zu Verbundglas oder zu Isolierglas verarbeitet werden. Das Glas kann bei einer Dicke ab 4 mm thermisch vorgespannt werden. Dies eröffnet innovative Designmöglichkeiten für diverse Anwendungen im Architekturbereich.

## SCHOTT RIVULETTA®

- gewellte, feuerpolierte Oberfläche
- völlig farblos
- vielseitig einsetzbar
- leicht zu reinigen
- vielfältige Verarbeitungsoptionen (z. B. als vorgespanntes Sicherheitsglas (ESG), Verbundglas oder Isolierglas)



Verbundglas:  
8 mm RIVULETTA® mit 1,52 mm PVB Folie,  
10 mm Floatglas, 1,52 mm PVB Folie und  
8 mm RIVULETTA®

Glasdicke	Dickentoleranz	Standardabmessungen*
4 mm	± 0,25 mm	1.800 mm x 1.500 mm
6 mm	± 0,50 mm	2.100 mm x 1.500 mm
8 mm	± 0,50 mm	2.100 mm x 1.500 mm
10 mm	± 0,50 mm	2.100 mm x 1.500 mm

\*andere Abmessungen auf Anfrage

Advanced Optics  
SCHOTT AG  
Hattenbergstraße 10  
55122 Mainz  
Germany  
Telefon +49 (0)6131/66-2678  
Telefax +49 (0)6131/66-2525  
info.architecture@schott.com

[www.schott.com/architecture](http://www.schott.com/architecture)

**SCHOTT**  
glass made of ideas