

Soluciones múltiples conforme a sus necesidades

SCHOTT Termofrost® CRS Classic : puertas de vidrio para refrigeradores



SCHOTT Termofrost® CRS: impacto visual y prestaciones de confianza

Descripción del producto

Este sistema de puertas de vidrio funcional y atemporal muestra los alimentos refrigerados y congelados expuestos en refrigeradores. Nuestra amplia selección de sistemas de puertas ofrece versatilidad para coger el producto y puertas rasantes para acceder al interior en diversas configuraciones y medidas.

La carne, los productos lácteos, los helados, las verduras congeladas o las flores quedan perfectamente visibles a través del vidrio mientras se mantienen a la temperatura adecuada. El perfecto aislamiento de las puertas aporta eficiencia energética a los refrigeradores de estaciones de servicio, mercados mayoristas de autoservicio y otras tiendas de alimentación.

El sistema de estantes complementa esta gama de puertas, haciendo que los alimentos congelados y refrigerados queden expuestos de forma atractiva y ordenada.

Aproveche las ventajas

- Amplia variedad de soluciones
- Puertas perfectamente aisladas para una congelación y un almacenamiento en frío óptimos
- Perfecta visibilidad sin condensación
- Marcos y puertas resistentes
- Puertas completamente reversibles
- Función de retención para una fácil reposición



Aislamiento perfecto para congeladores



Puerta rasante Walk-in con marcos de color negro

SCHOTT
glass made of ideas

Especificaciones técnicas

		SCHOTT Termofrost® CRS Classic
Descripción	Tipo	Puerta batiente
	Aplicación	Refrigeradores y cámaras de refrigeración
	Rango de temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Refrigeración entre +2°C y +8°C • Congelación entre -25°C y -18°C
Configuración del sistema	N.º de puertas por marco	1 – 5
	Apertura de las puertas	Derecha, izquierda y simultánea
Vidrio	Refrigeradores	Acristalamiento doble pasivo
	Congeladores	<ul style="list-style-type: none"> • Acristalamiento térmico triple • Acristalamiento triple pasivo con recubrimiento antivaho
Medida estándar (mm)	Altura puerta	T = Estándar, 1600 mm S = Súper, 1800 mm SE = Super Extended, 2031 mm R = Roll-In, 1900 mm W = Walk-in, 2031 mm
	Anchura puerta	45 = 450 mm 56 = 560 mm 76 = 760 mm 90 = 900 mm
Tirador	Tirador	<ul style="list-style-type: none"> • Tirador largo (a solicitud) • SCHOTT arqueado
Características de la apertura de las puertas		<ul style="list-style-type: none"> • Autocierre • Detención • Retención
Opciones de iluminación		<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de iluminación LED
Transmitancia térmica/m²K		0,8 – 1,7 W/m²K (En función del modelo)
Colores	Carril y marco exterior de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> • Anodizado natural • Negro anodizado
Accesorios	Sistema de estantes	Versátil sistema de estantes por encargo

Consulte nuestra lista de precios actual de CRS para ver las configuraciones disponibles.

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Teléfono +420 571 686 452
 Fax +420 571 686 456
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas