

Vielfältige Lösungen für all Ihre Anforderungen

SCHOTT Termofrost® CRS Classic: Glastürsysteme für Kühlräume



SCHOTT Termofrost® CRS: beeindruckende Optik und zuverlässige Leistung

Produktbeschreibung

Dieses zeitlose und funktionale Glastürsystem dient der Präsentation von gekühlten und gefrorenen Waren in Kühlräumen. Das breite Portfolio unserer Türsysteme ermöglicht die Flexibilität von Türlösungen für Kühlmöbel oder Durchgangstüren in vielen Konfigurationen und Abmessungen.

Fleisch, Milchprodukte, Eiscreme, gefrorenes Gemüse oder Blumen sind durch dieses Türsystem perfekt sichtbar, während die erforderliche Temperatur für die gelagerten Waren erhalten bleibt. Optimal isolierte Türen unterstützen die Energieeffizienz von Kühlräumen in Tankstellen, Abholmärkten und anderen Lebensmittelgeschäften.

Das SCHOTT Termofrost® Flexi-Shelf-Regalsystem ergänzt dieses Glastürsystem perfekt: gekühlte und tiefgefrorene Lebensmittel übersichtlich und attraktiv präsentiert.

Profitieren Sie von den Vorteilen

- Große Auswahl an Türvarianten
- Perfekt isolierte Türen für die Kühl- und Tiefkühlagerung
- Beschlagfreie Sicht auf tiefgekühlte Waren
- Robuste Aluminium-Rahmen und Türkonstruktion
- Türanschlag wechselbar
- Feststellfunktion für einfaches Auffüllen



Perfekte Isolierung für Tiefkühlräume



Walk-in-Türfront mit schwarzen Aluminium-Rahmenprofilen

SCHOTT
glass made of ideas

Technische Spezifikationen

		SCHOTT Termofrost® CRS Classic
Beschreibung	Typ	Schwingtür
	Anwendungsbereich	Kühlräume oder Kühlzellen
	Temperaturbereich	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlagerung +2° bis +8°C • Tiefkühlagerung -25° bis -18°C
Systemkonfiguration	Anzahl Türen pro Rahmen	1 – 5
	Türanschlag	Rechts, links, Paar
Glas	Kühlanwendungen	Passive Doppelverglasung
	Tiefkühlanwendungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beheizte Dreifachverglasung • Hochleistungs-Dreifachverglasung mit Anti-Beschlag-Beschichtung
Standardmaße (mm)	Türhöhe	T = Standardhöhe 1.600 mm S = Super Höhe 1.800 mm SE = Extra Super Höhe 2.031 mm R = Roll-in-Höhe 1.900 mm W = Walk-in-Höhe 2.031 mm
	Türbreite	45 = 450 mm 56 = 560 mm 76 = 760 mm 90 = 900 mm
Griff	Griff	<ul style="list-style-type: none"> • Durchgehende Griffleiste (auf Anfrage erhältlich) • SCHOTT Griff gebogen
Öffnungsvorrichtungen		<ul style="list-style-type: none"> • Selbstschließendes Zuziehen • Türstopper • Feststellfunktion
Beleuchtungsoptionen		<ul style="list-style-type: none"> • LED-Lichtsysteme
U-Wert/m²K		0,8 – 1,7 W/m²K (je nach Konfiguration)
Farben	Türprofile und Rahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Natur eloxiert • Schwarz anodisiert
Zubehör	Regalsystem	Flexi-Shelf-System erhältlich auf Anfrage

Verfügbare Konfigurationen finden Sie in unserer aktuellen CRS-Preisliste.

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Telefon +420 571 686 452
 Telefax +420 571 686 456
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas