

Embellissez votre rayon frais et transformez-le en un espace d'achat futuriste

SCHOTT Termofrost® Smart Access : le système de portes vitrées automatiques



Confort accru et meilleure visibilité grâce aux portes vitrées intelligentes

Ouverture mains-libres pour les vitrines réfrigérées

Un accès pratique, universel et hygiénique pour le choix d'aliments réfrigérés dans des présentoirs fermés ? Ce n'est plus un rêve mais bien une réalité. Le système de portes vitrées innovant SCHOTT Termofrost® Smart Access présente les aliments réfrigérés comme dans un showroom : les portes s'ouvrent sans contact, elles sont pratiquement invisibles et transforment vos rayons frais en un espace de vente moderne.

Le concept technologique

Les portes vitrées s'ouvrent comme par magie dès qu'un acheteur souhaite prendre des aliments réfrigérés dans le présentoir. Le système fonctionne grâce à un capteur intégré qui perçoit les mouvements du client vers la porte. Le capteur réagit à n'importe quel mouvement dans une zone prédéfinie. Dès que la main du client s'approche, les portes, par ailleurs très peu encombrantes, s'ouvrent silencieusement pour permettre l'accès. Un mode spécial permet de conserver les portes ouvertes pour réassortir les rayons.

Donnez un coup de jeune à votre rayon frais et profitez de :

- Une visibilité produit maximale
- Une ouverture et une fermeture mains-libres
- Des achats plus simples et plus pratiques
- Une expérience d'achat moderne
- Un design propre et hygiénique
- Des rayons avec une liberté de mouvement limitée



Entièrement en verre pour une vue panoramique




Obtention d'une prestigieuse récompense pour son design innovant : le German Design Council a décerné le prix du design au système SCHOTT Termofrost® Smart Access.

SCHOTT
glass made of ideas

Caractéristiques techniques

| | | SCHOTT Termofrost® Smart Access |
|--|-------------------|---|
| Description | Type | Système de portes vitrées automatiques fonctionnant avec un capteur |
| | Application | <ul style="list-style-type: none"> • Vitrines adaptées au système de porte • Plage de température entre 4 °C et 8 °C |
| Configurations système classiques | Portes / Ensemble | <ul style="list-style-type: none"> • Module de portes largeur 1250 mm (4 portes) et 625 mm (2 portes) • Ces modules de portes peuvent être adaptés sur des vitrines de dimensions standard 1250 mm, 1875 mm, 2500 mm, 3750 mm |
| | Hauteur | Variable |
| Verre | Vitrage | <ul style="list-style-type: none"> • Simple vitrage • Double vitrage ; finition totalement transparente Verre anti-reflet disponible sur demande pour les deux variantes |
| Système de capteur pour une ouverture sans les mains | | Possibilité de régler la zone active et le niveau de sensibilité |
| Modes d'ouverture pour le réassortiment | | <ul style="list-style-type: none"> • Trois modes pour une commande et un fonctionnement aisés : • Ouverture automatique (mode de fonctionnement normal) • « Ouverture totale des portes » pour le nettoyage et le réassort des étagères • « Fermeture totale des portes » pour le nettoyage |
| Éclairage | | Plusieurs options d'éclairage LED disponibles |



Concept d'ouverture des portes :

Lorsque le client approche sa main de la zone active devant les portes, le capteur détecte un mouvement et les portes s'ouvrent automatiquement. Les interférences avec les autres portes du rayon sont réduites grâce à une combinaison unique d'un mouvement de coulissement puis d'ouverture de la porte.

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Téléphone +420 571 686 452
 Fax +420 571 686 456
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas