


Transformez votre rayon frais en une expérience futuriste

SCHOTT Termofrost® Smart Access : le système de portes vitrées automatiques



Plus de confort et de visibilité grâce aux portes intelligentes

Ouverture mains-libres pour les armoires frigorifiques


Il est désormais possible de saisir des aliments frais entreposés dans des présentoirs fermés de façon pratique, simple et hygiénique. Avec le système de portes vitrées innovant SCHOTT Termofrost® Smart Access, les aliments réfrigérés sont présentés comme dans un showroom. Les portes quasi-invisibles s'ouvrent automatiquement. Votre rayon réfrigéré se transforme en espace ultra-moderne offrant une expérience de qualité.

Le concept technologique

Les portes vitrées s'ouvrent comme par magie dès qu'un acheteur souhaite extraire des aliments réfrigérés du rayon. Le système fonctionne grâce à un capteur intégré qui perçoit les mouvements de l'acheteur vers la porte. Son champ d'action prédéfini saisit chaque mouvement. Dès que la main s'approche du capteur, les portes très peu encombrantes s'ouvrent silencieusement pour en permettre l'accès. Un mode spécial permet de conserver les portes ouvertes pour le réassort des rayons.

Donner un coup de peps à votre rayon frais. Les avantages sont multiples :

- Visibilité produit maximum
- Ouverture et fermetures mains-libres pour faciliter le shopping
- Expérience d'achat ultra-moderne
- Mise en avant de la propreté et de l'hygiène
- Augmentation du trafic dans le rayon




Totalement vitrées pour une vue panoramique

SCHOTT
glass made of ideas®

Spécifications techniques

SCHOTT Termofrost® Smart Access		
Description	Type	Système de portes vitrées automatiques opéré par capteur
	Application	<ul style="list-style-type: none"> Vitrine à étagères multiples adapté au système de porte Plage de température entre 4°C et 8°C
Configurations type du système	Portes/Ensemble	<ul style="list-style-type: none"> Modules de portes d'une largeur standard de 1250 mm, chacun équipé de 4 portes Les modules de porte peuvent être adaptés aux dimensions standard des vitrines de 1250 mm, 2500 mm, 3750 mm et 625 mm, 1875 mm
	Hauteur	Variable
Verre	Vitrage	<ul style="list-style-type: none"> Simple vitrage Double vitrage; finition totalement transparente Verre anti reflets disponible sur demande pour les deux variantes
Système de capteur pour une ouverture sans manipulation		Ajustement possible de la zone active et de la sensibilité
Modes d'ouverture pour la gestion		Trois modes commutables au niveau du haut de la vitrine : <ul style="list-style-type: none"> Ouverture automatique sans manipulation (mode opérationnel normal) Ouverture totale des portes pour le nettoyage et le réassort des étagères Fermeture totale des portes pendant le ménage par exemple
Éclairage		Plusieurs options d'éclairage LED disponibles



Concept d'ouverture des portes :

Dès que la main s'approche du rayon, les portes très peu encombrantes glissent partiellement dans la structure, ce qui libère de l'espace dans les rayons.

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Téléphone +420 571 68 6419
 Fax +420 571 68 6400
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas®