

Transformez votre meuble de congélation en une vitrine de présentation

SCHOTT Termofrost® Skyline : pour les meubles de congélation



De grandes portes vitrées avec fermeture invisible au niveau du bord supérieur

Description du produit

Cette gamme de portes vitrées allie design élégant et fonctionnalité parfaite pour la présentation de produits congelés. Ces grandes portes vitrées ont une fermeture invisible au niveau du bord supérieur du meuble de congélation. Avec la gamme SCHOTT Termofrost® Skyline, le cadre du meuble est invisible en haut des vitrines rendant ainsi l'espace de présentation transparent plus grand et offrant aussi une excellente visibilité des produits.

Ce style tout en verre met en valeur les rayons congélation et les grandes portes vitrées renforcent l'attractivité de ces meubles de congélation avec leur vaste surface vitrée.

Plusieurs possibilités d'adaptation existent pour un haut niveau de personnalisation.

Deux modèles sont disponibles :

- SCHOTT Termofrost® Skyline Eco : portes à basse consommation d'énergie
- SCHOTT Termofrost® Skyline Plus : portes chauffées

Avantages :

- Apparence tout en verre pour un rendu élégant
- Grandes portes vitrées
- Façade moderne en verre
- Zone de présentation transparente plus grande avec une excellente visibilité des produits



Portes gris clair

SCHOTT
glass made of ideas

Caractéristiques techniques

SCHOTT Termofrost® Skyline		
	Application	Système de portes battantes pour armoires de congélation
Configuration classique du système	Portes/Ensemble	<ul style="list-style-type: none"> Pour armoires complètes avec 2, 3, 4, 5 portes Pour armoires Combi avec 2, 3, 4, 6 portes
Verre		<ul style="list-style-type: none"> Triple vitrage <p>SCHOTT Termofrost® Skyline Eco :</p> <ul style="list-style-type: none"> Passif avec revêtement antibuée sur le panneau vitré arrière Technologie à bord chaud avec remplissage de gaz inerte Triple vitrage isolant avec 2 couches faibles émissions Pas de système de chauffage pour la porte <p>SCHOTT Termofrost® Skyline Plus :</p> <ul style="list-style-type: none"> Avec verre chauffé en cas de températures ambiantes extrêmes
Coloris de profilés		<ul style="list-style-type: none"> Alu : anodisé naturel, verre : gris clair Alu : anodisé noir, verre : noir
Dimensions standards (mm)	Hauteur	Hauteur de cadre généralement 700–2000 mm
	Largeur	Largeur de porte généralement basée sur une largeur de 607 ou 760 mm
Poignée		Poignée intégrée ou petite poignée en alu
Caractéristiques d'ouverture de la porte		<ul style="list-style-type: none"> Fermeture automatique Blocage de porte Maintien de porte ouverte
Options d'éclairage		Modules à LED verticaux et/ou horizontaux
Valeur U		<p>SCHOTT Termofrost® Skyline Eco : 0,89 W/sqmK</p> <p>SCHOTT Termofrost® Skyline Plus : 1,7 W/sqmK</p>
Transmission lumineuse		68% / 70%

Options : Possibilité d'intégrer un écran tactile pour contrôler le meuble

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Phone +420 571 68 6419
 Fax +420 571 68 6400
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas