

Apertura fácil, deslizamiento suave

SCHOTT Termofrost® SVD: sistema de puerta corredera para murales refrigerados semiverticales



Una gran visibilidad de los alimentos almacenados

Descripción del producto

SCHOTT Termofrost® SVD es un sistema de puerta corredera que marca tendencia, con una amplia superficie acristalada, que proporciona una gran visibilidad sobre los alimentos almacenados. Presenta las ventajas de un diseño atractivo, al mismo tiempo que mantiene un alto grado de funcionalidad.

La luz y las puertas transparentes hacen posible una presentación perfecta de los productos refrigerados, que estimula las compras por impulso. El sistema está disponible con puertas tanto curvadas como planas; ambas incorporan un acristalamiento doble, para que su mural refrigerado tenga unas prestaciones energéticas perfectas.

La característica estrella de este sistema es el mecanismo de apertura de marcha extraordinariamente fácil. Unos precisos rodamientos de bolas en el interior del marco de la puerta, en el raíl inferior, aseguran unos movimientos suaves de la misma. El tirador ergonómico con acabado tipo acero inoxidable permite a los usuarios un manejo intuitivo. Esto garantiza la satisfacción de su clientela.

Saque partido a las ventajas

- Superficie acristalada llamativamente grande, para una visibilidad perfecta
- Apertura extraordinariamente suave
- El acristalamiento doble favorece el ahorro energético
- Dos tipos de puerta: de vidrio curvado y de vidrio plano
- Fácil limpieza de la puerta y del marco
- Todos los murales refrigerados corrientes se pueden reequipar fácilmente con la puerta



Apertura sencilla y de marcha suave

SCHOTT
vidrio hecho de ideas

Datos técnicos

SCHOTT Termofrost® SVD		
Descripción	Tipo	Puerta corredera <ul style="list-style-type: none"> • Puerta plana • Puerta plana, diseño transparente • Puerta curvada
	Aplicación	Mural refrigerado semivertical; más refrigeración
Configuración típica del sistema	Puertas / juego	2 (3)
Vidrio	<ul style="list-style-type: none"> • Puerta plana • Puerta plana, diseño transparente • Puerta curvada 	<ul style="list-style-type: none"> • Acristalamiento doble • Acristalamiento doble • Acristalamiento doble
	Recubrimiento	Baja emisividad
Dimensiones estándar (mm)	Anchura	<ul style="list-style-type: none"> • 1250 mm (anchura puerta 631 mm) • 1875 mm (anchura puerta 943,5 mm)
	Altura y radio	varias medidas disponibles
Tirador		Tirador ergonómico con acabado tipo acero inox
Opciones de apertura de puerta		Tope de puerta, amortiguador de puerta
Opciones de iluminación		<ul style="list-style-type: none"> • Luminaria de estante • Luminaria de techo
Ahorro energético	En comparación con los murales abiertos	40–50 %
Valor U/m²K	<ul style="list-style-type: none"> • Puerta plana • Puerta plana, diseño transparente 	1,1 W/m²K
	<ul style="list-style-type: none"> • Puerta curvada 	1,7 W/m²K

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Teléfono +420 571 68 6419
 Fax +420 571 68 6400
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 vidrio hecho de ideas