


La meilleure des présentations alimentaires grâce à une visibilité totale

SCHOTT Termofrost® Smart Look : des portes 100% transparentes



Des produits visibles au premier coup d'œil

Description du produit

SCHOTT Termofrost® Smart Look transforme les vitrines réfrigérées en un espace transparent qui attire l'attention du client à tous les niveaux. Les aliments sont parfaitement visibles même si la vitrine est fermée avec des portes double vitrage. Ces portes sont absolument claires même sur les bords verticaux grâce à des joints transparents. Les vitrines équipées de ces portes "magiques" permettent aux clients de s'orienter très facilement vers le produit, aucune distorsion optique et aucun obstacle visuel ne gênent la vue.

Et le meilleur : les avantages de ce système de portes peuvent être utilisés dans la plupart des vitrines installées.

Avantages

- Permet une vue claire et dégagée grâce à une visibilité parfaite
- Accélère l'orientation du client vers le produit
- Fournit un concept de magasin basé sur la transparence
- Ferme une vitrine réfrigérée et contribue ainsi à une durabilité significative



Les poignées fines soulignent l'aspect transparent

Spécifications techniques

		SCHOTT Termofrost® Smart Look
Description	Type	Porte battante
	Application	Vitrines réfrigérées
Configuration type d'un système	Portes / système	2 (1/3)
Verre	<ul style="list-style-type: none"> • Transparent design • Transparent design S* 	<ul style="list-style-type: none"> • Double vitrage • Double vitrage antireflet
	Revêtement	low-e, basse émissivité
Dimensions standard (mm)	Hauteur	1100 – 1900
	Largeur	1250
Poignée		<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium • Inox avec pare-choc en caoutchouc
Ouverture des portes		<ul style="list-style-type: none"> • Fermeture par gravité • Butée de porte • Système de blocage en position ouverte
Options d'éclairage		<ul style="list-style-type: none"> • Luminaires pour étagère • Luminaires pour fronton • Support pour luminaires verticaux
Economie d'énergie	En comparaison avec vitrines ouvertes	Jusqu'à 65 %
U-Value/m ² K	• Design transparent	1,1 W
	• Design transparent S*	1,6 W
Transmission de lumière	• Design transparent	80 %
	• Design transparent S*	92 %

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Téléphone +420 571 68 6419
 Fax +420 571 68 6400
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas®