

Machen Sie Ihre Tiefkühltheke zur Glasvitrine

SCHOTT Termofrost® Skyline: für Tiefkühlmöbel



Extra-hohe Glastüren schließen mit der Oberkante des Kühlmöbels ab

Produktbeschreibung

Diese Serie von Glastüren präsentiert Tiefkühlwaren in einer Kombination aus elegantem Design und perfekter Funktionalität. Extra-hohe Glastüren schließen bündig mit der Oberkante des Tiefkühlmöbels ab. So verkleidet SCHOTT Termofrost® Skyline den oberen Teil des Tiefkühlmöbels elegant mit Glas und bietet eine größere Präsentationsfläche mit optimaler Sichtbarkeit der Lebensmittel.

Kühlabteilungen für Tiefkühlware profitieren von einem großzügigen Glas Look, denn die großzügigen Türen erzeugen das Aussehen einer attraktiven Glasfassade.

Verschiedene Anpassungsoptionen ermöglichen eine individuelle Gestaltung.

Es sind zwei Ausführungen erhältlich:

- SCHOTT Termofrost® Skyline Eco: energiefreie Glastüren
- SCHOTT Termofrost® Skyline Plus: beheizte Türen

Vorteile

- elegante durchgängige Glasoptik
- extra-hohe Glastüren
- großzügiger Glas Look für Kühlfronten
- größere transparente Präsentationsfläche



Tür in Hellgrau

Technische Spezifikationen

SCHOTT Termofrost® Skyline		
	Anwendungsbereich	Schwingtürsystem für Tiefkühlmöbel
Typische Systemkonfiguration	Türen/Set	<ul style="list-style-type: none"> für Fullsize-Kühlmöbel 2, 3, 4, 5 Öffnungen für Kombi-Kühlmöbel 2, 3, 4, 6 Öffnungen
Glas		<ul style="list-style-type: none"> Dreifachverglasung <p>SCHOTT Termofrost® Skyline Eco:</p> <ul style="list-style-type: none"> passiv mit Antibeslag-Beschichtung auf der Rückseite Warm-Edge-Technik mit Inertgasfüllung Dreifach-Isolierverglasung mit zwei Wärmeschutzscheiben keine Türbeheizung <p>SCHOTT Termofrost® Skyline Plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> mit beheiztem Glas für besonders anspruchsvolle klimatische Bedingungen
Profilfarben		<ul style="list-style-type: none"> Alu: Natur anodisiert, Glas: Hellgrau Alu: Schwarz anodisiert, Glas: Schwarz
Standardmaße (mm)	Höhe	Rahmenhöhe üblicherweise 700–2000 mm
	Breite	basiert üblicherweise auf den Türbreiten 607 oder 760 mm
Griff		integrierter Griff oder kurzer Alugriff
Öffnungsfunktionen		<ul style="list-style-type: none"> Selbstschließfunktion Türstopper Aufhaltefunktion
Beleuchtungsoptionen		vertikale und/oder horizontale LED-Module
U-Wert		SCHOTT Termofrost® Skyline Eco: 0.89 W/m ² K
		SCHOTT Termofrost® Skyline Plus: 1.7 W/m ² K
Lichtdurchlässigkeit		68%
		70%

Option: Integration eines Bedienfeldes für das Kühlmöbel in der Glastür möglich

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Phone +420 571 68 6419
 Fax +420 571 68 6400
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas