


# Umsatzstarke Warenpräsentation durch volle Transparenz

SCHOTT Termofrost® Smart Look: Ein Türsystem mit 100% Transparenz



Die vollständige Warenpräsentation ist auf einen Blick sichtbar.

## Produktbeschreibung

SCHOTT Termofrost® Smart Look verwandelt Kühlmöbel in einen Blickfang, der die Aufmerksamkeit der Kunden gewinnt. Lebensmittel sind perfekt sichtbar, auch bei geschlossenen Türen. Dank transparenten Abstandshaltern ist der Randverbund der Isolierglastüren glasklar. An Kühlmöbeln mit Smart Look Türen hat der Kunde freien Blick ohne störende Sichtbehinderungen oder Verzerrungen und kann direkt am Point of Sale bequem Produkte auswählen.

Und das Beste daran: Smart Look und all seine Vorteile kann in allen bereits vorhandenen Kühlmöbeln zum Einsatz kommen.

## Profitieren Sie von den Vorteilen

- Modernes und sauberes Erscheinungsbild durch perfekte Sichtbarkeit
- Schnelle Orientierung am Point of Sale
- Transparentes Shopdesign
- Nachhaltige Lösung durch Schließen der Kühlmöbel



Schlanke Griffe unterstreichen die kristallklare Optik.

**SCHOTT**  
glass made of ideas

# Technische Spezifikationen

		SCHOTT Termofrost® Smart Look
Beschreibung	Typ	Drehtür
	Anwendungsbereich	Kühlmöbel
Typische Systemkonfiguration	Türen/Set	2 (1/3)
Glas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparentes Design</li> <li>• Transparentes Design S*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolierverglasung</li> <li>• Reflexionsfreie Isolierverglasung</li> </ul>
	Beschichtung	Low-E
Standardmaße (mm)	Höhe	1100 – 1900
	Breite	1250
Griff		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminiumgriff</li> <li>• Edelstahl mit Gummidämpfer</li> </ul>
Öffnungs- vorrichtungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbstschließend</li> <li>• Türstopper</li> <li>• Aufhaltefunktion</li> </ul>
Beleuchtungsoptionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etagerenbeleuchtung</li> <li>• Kopfbeleuchtung</li> <li>• Vertikaler Leuchtenhalter</li> </ul>
Energieeinsparungen	im Vergleich zu offenen Kühlmöbeln	bis zu 65 %
U-Wert/m²K	• Transparentes Design	1,1 W/m²K
	• Transparentes Design S*	1,6 W/m²K
Lichtdurchlässigkeit	• Transparentes Design	80 %
	• Transparentes Design S*	92 %

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.  
 Zašovská 850  
 Czech Republic  
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí  
 Telefon +420 571 68 6419  
 Telefax +420 571 68 6400  
 info.flatglass@schott.com

[www.schott.com/termofrost](http://www.schott.com/termofrost)

**SCHOTT**  
 glass made of ideas