

Haute transparence pour un maximum de visibilité

SCHOTT Termofrost AGD 3 : Système de porte tout en verre pour vitrines réfrigérées



Une meilleure vue pour une orientation aisée dans une vitrine à plusieurs étagères : SCHOTT Termofrost® T.AGD 3

Description du produit

Le SCHOTT Termofrost® AGD 3 est un système de porte en verre non électrique conçu pour la présentation de produits laitiers, de viandes fraîches ou de boissons dans des armoires frigorifiques dans les magasins de distribution alimentaire.

Le système est réputé pour son apparence attrayante grâce à sa conception tout en verre et sa robustesse. Les portes tout en verre offrent une visibilité comparable aux vitrines ouvertes et une bonne visibilité sur les produits qui s'y trouvent.

Le système est disponible en 2 versions de base :

- SCHOTT Termofrost® AGD 3 : portes classiques
- SCHOTT Termofrost® T.AGD 3 : transparence totale sans profils de portes verticaux visibles

La porte classique dispose d'un cadre de protection verticale, et la version transparente comporte des cadres verticaux entièrement transparents. Le système nécessite un temps d'installation minimale car il est composé de portes et de cadres prêts à poser.

Profitez d'une

- Vue claire et large à l'intérieur des armoires pour une présentation claire des marchandises
- Une économie d'énergie jusqu'à 65 % par rapport aux armoires ouvertes
- Adapté au retrofit des vitrines réfrigérées sans portes
- Des portes en verres ultra résistantes



SCHOTT Termofrost® AGD 3

Caractéristiques techniques

| SCHOTT Termofrost® AGD 3 | | |
|-------------------------------|---|---|
| Description | Type | Système de portes battantes |
| | Application | vitres frigorifiques à plusieurs étagères |
| Verre | Vitrage | Version classique AGD 3 : <ul style="list-style-type: none"> • Cadre vertical avec profilé fin |
| | | Version transparente T.AGD 3 : <ul style="list-style-type: none"> • Cadres verticaux transparents |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Double vitrage avec verre basse émissivité • Verre anti-reflets disponible sur demande |
| Poignée | Plusieurs options | |
| Caractéristiques d'ouverture | <ul style="list-style-type: none"> • Fonction de maintien de porte ouverte • Fonction de fermeture automatique • Fonction d'arrêt de porte | |
| Options d'éclairage | Systemes de lumieres LED | |
| Économie d'énergie | par rapport aux vitres ouvertes | jusqu'à 65 % |
| Valeur U (EN 673) | 1,1 W/sqmK | |
| Transmission lumineuse en % | 80 % | |
| Réfléchissement lumineux en % | 13 % | |
| Couleur | <ul style="list-style-type: none"> • RAL7035 gris clair • RAL7024 gris graphite • RAL9005 noir | |

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Téléphone +420 571 686 452
 Fax +420 571 686 456
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas