


Haute transparence pour une grande zone de visibilité

SCHOTT Termofrost® AGD 3 : Système de porte entièrement en verre pour un meilleur refroidissement



Une meilleure vue pour une orientation aisée dans une vitrine à plusieurs étagères : SCHOTT Termofrost® T.AGD 3

Description du produit

Le SCHOTT Termofrost® AGD 3 est un système de porte en verre non électrique conçu pour la présentation de produits laitiers, de viandes fraîches ou de boissons dans des armoires frigorifiques dans les magasins de distribution alimentaire.

Le système est réputé pour son apparence attrayante grâce à sa conception tout en verre et sa robustesse. Les portes tout en verre offrent une visibilité comparable aux vitrines ouvertes et une bonne visibilité sur les produits qui s'y trouvent.

Le système est disponible en 2 versions de base :

- SCHOTT Termofrost® AGD 3 : portes classiques
- SCHOTT Termofrost® T.AGD 3 : transparence totale sans profils de portes verticaux visibles

La porte classique dispose d'un cadre de protection verticale, et la version transparente comporte des cadres verticaux entièrement transparents. Le système nécessite un temps d'installation minimale car il est composé de portes et de cadres prêts à poser.

Profitez d'une

- Vue claire et large à l'intérieur des armoires pour une présentation claire des marchandises
- Une économie d'énergie jusqu'à 65 % par rapport aux armoires ouvertes
- Réadaptation possible
- Des portes en verres ultra résistantes



SCHOTT Termofrost® AGD 3

Caractéristiques techniques

SCHOTT Termofrost® AGD 3		
Description	Type	Système de portes battantes
	Application	vitres frigorifiques à plusieurs étagères
Verre	Vitrage	Version classique AGD 3 : <ul style="list-style-type: none"> • Cadre vertical avec profilé fin
		Version transparente T.AGD 3 : <ul style="list-style-type: none"> • cadres verticaux transparents
		<ul style="list-style-type: none"> • Double vitrage à faible émissivité avec couche de gaz inerte • Verre anti-reflets disponible sur demande
Poignée		Plusieurs options
Caractéristiques d'ouverture		<ul style="list-style-type: none"> • Fonction de maintien de porte ouverte • Fonction de fermeture automatique • Fonction d'arrêt de porte
Options d'éclairage		Différentes options d'éclairage par LED ou tubes fluorescents
Économie d'énergie	par rapport aux vitrines ouvertes	jusqu'à 65 %
Valeur U (EN 673)		1,1 W/sqmK
Transmission lumineuse en %		80 %
Réfléchissement lumineux en %		13 %
Couleur		<ul style="list-style-type: none"> • RAL7035 gris clair • RAL7024 gris graphite ; • RAL9005 noir

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Téléphone +420 571 68 6419
 Fax +420 571 68 6400
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas®