

Plus de transparence pour les vitrines réfrigérées

Génération T : Portes vitrées isolantes totalement transparentes



SCHOTT Termofrost® T.AGD 3 pour une présentation optimale des aliments

Description du produit

Pour une amélioration de la visibilité sur la présentation des aliments, un nouveau modèle de portes isolantes est maintenant disponible. Grâce à ses bords clairs et transparents, ces portes permettent 100% de clarté. Quelque soit la position d'un produit sur la tablette, il est parfaitement visible, et ce, même lorsqu'il se trouve derrière le bord vertical d'une porte. Schott offre deux solutions :

- SCHOTT Termofrost® T.AGD 3 – portes battantes sur la base du modèle AGD 3
- SCHOTT Termofrost® T.SDS 2 – portes coulissantes sur la base du modèle SDS 2

Les espaceurs transparents permettent d'avoir des bords de portes invisibles, offrant ainsi aux clients une vue illimitée sur l'ensemble des aliments présents sur les différentes tablettes de la vitrine.

Portes avec espaceurs transparents



SCHOTT Termofrost® T.AGD 3



SCHOTT Termofrost® T.SDS 2

Portes au design standard



SCHOTT Termofrost® AGD 3



SCHOTT Termofrost® SDS 2

Avantages

La composition transparente des espaceurs offre une visibilité totale sur les vitrines :

- Vue complète et illimitée sur les produits présentés
- Offre la même transparence que les systèmes de portes sans cadres
- Une présentation parfaite des produits, même placés derrière les cadres de portes

Technical Specifications

		SCHOTT Termofrost® T.AGD 3	SCHOTT Termofrost® T.SDS 2
Description	Type	Porte battante design «plein verre»	Porte coulissante
	Application	Vitrines réfrigérées à température positive	Vitrines réfrigérées à température positive
Configuration typique d'un système	Portes/set	2 (1/3)	2 (3/4/6)
Verre	Vitrage	Double	Double
	Revêtement	Basse émissivité	Basse émissivité
Profilés	Matériaux	Plastique et aluminium	Plastique et aluminium
	Couleur	Gris clair ou gris graphite	Gris clair ou gris graphite
Economies d'énergie	Comparé à des vitrines ouvertes	Jusqu'à 65 %	Jusqu'à 60 %
Dimensions standards (mm)	Hauteur	1100–1900	1100–1900
	Largeur	1250	1250
Poignées		Plusieurs options	Plusieurs options
U Value/m ²		1,1 W	1,6 W
Transmission de la lumière		80 %	80 %

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Česká republika
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Téléphone +420 571 68 6419
 Fax +420 571 68 6400
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com

SCHOTT
 glass made of ideas®