

Ouverture facile, coulissement doux

SCHOTT Termofrost® SVD : système de porte coulissante pour vitrines réfrigérées semi-verticales



Grande visibilité des aliments réfrigérés

Description du produit

Avec une très grande visibilité des aliments réfrigérés, la SCHOTT Termofrost® SVD s'affiche comme la nouvelle référence des portes coulissantes. Elle associe les avantages d'une conception à la fois esthétique et très fonctionnelle.

Légère et transparente, elle met si bien en valeur les aliments réfrigérés qu'elle déclenche l'envie d'acheter. Le système est disponible avec des portes planes ou incurvées – les deux sont équipées d'un double vitrage assurant les performances énergétiques optimales de la vitrine réfrigérée.

Le mécanisme d'ouverture très doux constitue le point fort de ce système. Les galets à roulement à billes montés dans le châssis des portes (coulisse inférieure) assurent un mouvement à faible friction. L'utilisateur comprend intuitivement le fonctionnement grâce aux poignées ergonomiques façon acier inoxydable. Vos clients seront comblés.

Profiter de ses avantages

- Vue large et dégagée assurant une visibilité parfaite
- Ouverture extrêmement douce
- Double vitrage à faible perte énergétique
- Deux types de portes : vitrage incurvé ou plan
- Nettoyage facile des portes et du châssis
- Remplacement facile des portes d'origine de la plupart des vitrines réfrigérées



Ouverture facile sans friction

Caractéristiques techniques

SCHOTT Termofrost® SVD		
Description	Type	Porte coulissante <ul style="list-style-type: none"> • Vitre plane • Vitre plane, transparente • Vitre incurvée
	Application	Vitrine réfrigérée semi-verticale ; Refroidissement positif
Configuration type d'un système	Porte/ensemble	2 (3)
Verre	<ul style="list-style-type: none"> • Vitre plane • Vitre plane, transparente • Vitre incurvée 	<ul style="list-style-type: none"> • Double vitrage • Double vitrage • Double vitrage
	Revêtement	Faible émission
Dimension standard (mm)	Largeur	<ul style="list-style-type: none"> • 1250 mm (portes de 631 mm) • 1875 mm (portes de 943,5 mm)
	Hauteur & rayon	différentes tailles disponibles
Poignée		Poignée ergonomique façon acier inox
Caractéristiques d'ouverture		butée, amortisseur
Options d'éclairage		<ul style="list-style-type: none"> • éclairage d'étagère • éclairage plafonnier
Économie d'énergie	par rapport aux vitrines classiques	40–50%
Pertes surfaciques en W/m ² ·K	<ul style="list-style-type: none"> • Vitre plane • Vitre plane, transparente 	1,1 W/m ² K
	<ul style="list-style-type: none"> • Vitre incurvée 	1,7 W/m ² K

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
Zašovská 850
Czech Republic
CZ-757 01 Valašské Meziříčí
Téléphone +420 571 68 6419
Fax +420 571 68 6400
info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
glass made of ideas®