

# Einfaches Öffnen, sanftes Gleiten

SCHOTT Termofrost® SVD: Schiebetürsystem für halbhohere Kühlmöbel



Hohe Visibilität der Warenpräsentation

## Produktbeschreibung

SCHOTT Termofrost® SVD ist ein wegweisendes Schiebetürsystem für niedrige Kühlregale. Große Glasflächen präsentieren eindrucksvoll gekühlte Lebensmittel. Es vereint attraktives, transparentes Design mit hervorragender Funktionalität.

Ein schlankes Rahmendesign ermöglicht eine verkaufsfördernde Präsentation gekühlter Ware und POS-Maßnahmen für positive Kaufimpulse sind gut sichtbar. Das System bietet die Wahl verschiedener Türvarianten: gebogene oder flache Türen. Zusätzlich gibt es flache Türen in einer völlig transparenten Ausführung. Damit Sie Ihr Kühlmöbel energieeffizient gestalten können, sind alle Türvarianten aus Isolierglas.

Das Highlight des Systems ist der extrem leichtgängige Öffnungsmechanismus. Präzise eingepasste Kugellager-Rollen in der unteren Schiene des Türrahmens garantieren sanftes Gleiten der Tür. Der ergonomische Griff in Edelstahl sorgt für eine intuitive Bedienung. Damit zufriedene Kunden zufrieden bleiben.

## Profitieren Sie von den Vorteilen

- Besonders große Präsentationsfläche für perfekte Visibilität
- Äußerst sanftes Öffnen
- Energiesparende Doppelverglasung
- Zwei Türvarianten: gebogene und flache Glastüren
- Einfache Reinigung von Türen und Rahmen
- Nachrüstung aller handelsüblichen Kühlmöbel einfach möglich



Die Türen lassen sich leicht öffnen und schließen.

**SCHOTT**  
glass made of ideas

# Technische Daten

| SCHOTT Termofrost® SVD       |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Beschreibung                 | Typ  | Schiebetür   |
|                              | Türvarianten   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flache Tür</li> <li>• Flache Tür im transparenten Design</li> <li>• Gebogene Tür</li> </ul> |
|                              | Anwendungsbereich  | Halbhohe Kühlmöbel;<br>Pluskühlung   |
| Typische Systemkonfiguration | Türen / Satz   | 2 (3)  |
| Glas                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flache Tür</li> <li>• Flache Tür im transparenten Design</li> <li>• Gebogene Tür</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppelverglasung</li> <li>• Doppelverglasung</li> <li>• Doppelverglasung</li> </ul>         |
|                              | Beschichtung   | Low-E  |
| Standardmaße (mm)            | Breite   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1250 mm (Türbreite 631 mm)</li> <li>• 1875 mm (Türbreite 943,5 mm)</li> </ul>               |
|                              | Höhe und Radius  | Verschiedene Höhen und Radien erhältlich   |
| Griff                        |  | Ergonomischer Griff in Edelstahl   |
| Öffnungsvorrichtungen        |  | Türstopper, Türdämpfer   |
| Beleuchtungsoptionen         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regalbeleuchtung</li> <li>• Kopfbeleuchtung</li> </ul>                                      |
| Energieeinsparungen          | Im Vergleich zu offenen Kühlmöbeln   | 40–50%   |
| U-Wert/m²K                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flache Tür</li> <li>• Flache Tür im transparenten Design</li> </ul>                         | 1,1 W/m²K  |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebogene Tür</li> </ul>   | 1,7 W/m²K  |

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.  
 Zašovská 850  
 Czech Republic  
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí  
 Telefon +420 571 68 6419  
 Telefax +420 571 68 6400  
 info.flatglass@schott.com

[www.schott.com/termofrost](http://www.schott.com/termofrost)

**SCHOTT**  
 glass made of ideas