

# Amplia visibilidad para la presentación de alimentos

SCHOTT Termofrost® CRS View: puertas transparentes para refrigeradores



SCHOTT Termofrost® CRS T.View: perfecta visibilidad de los productos para una mejor orientación.

## Descripción del producto

SCHOTT Termofrost® CRS View es un sistema de puertas con doble acristalamiento diseñado para mejorar la visibilidad de bebidas, lácteos, flores o carne fresca expuestos en refrigeradores de supermercados, estaciones de servicio, pequeños establecimientos, floristerías o en mercados mayoristas de autoservicio.

Este sistema de puertas convierte el frontal del refrigerador en un auténtico escaparate. El empleo de marcos sumamente delgados o incluso la ausencia de estos aumenta el área de exposición y brinda una visión panorámica de los alimentos y los productos refrigerados. Gracias a su excepcional diseño y fabricación, nuestro sistema de puertas para almacenamiento en frío ayuda a mantener el control de la temperatura y combina una atractiva presentación con eficiencia energética.

El sistema está disponible en dos versiones:

- SCHOTT Termofrost® CRS View: con perfiles delgados
- SCHOTT Termofrost® CRS T.View: con puertas verticales transparentes

Ambas versiones pueden adaptarse fácilmente a sus necesidades. La posibilidad de elegir entre dos colores brinda personalización. Además, el sistema está disponible en dos alturas: altura Súper para la instalación sobre zócalos; y rasante, **Walk-in**, para la instalación a nivel del suelo. El sistema se suministra con los marcos y las puertas premontados, por lo que su instalación es fácil y rápida.



SCHOTT Termofrost® CRS View: marcos sumamente delgados para una mejor visibilidad

## Ventajas

- Visión amplia y clara del interior del refrigerador
- Puertas de vidrio de gran estabilidad

**SCHOTT**  
glass made of ideas

# Especificaciones técnicas

SCHOTT Termofrost® CRS View		
Descripción	Tipo	Sistema de puertas batientes
	Aplicación	Refrigeradores
Configuración del sistema	N.º de puertas por marco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de 2 puertas</li> <li>• Sistema de 1 puerta, con apertura hacia la derecha o la izquierda</li> </ul>
	Apertura de las puertas	Derecha, izquierda o simultánea
Vidrio	Acristalamiento	SCHOTT Termofrost® CRS View: <ul style="list-style-type: none"> <li>• canto vertical con perfil delgado</li> </ul>
		SCHOTT Termofrost® CRS T.View: <ul style="list-style-type: none"> <li>• cantos verticales transparentes</li> </ul>
Altura puertas	Altura Súper	1840 mm
	<b>Walk-In</b>	2040 mm
Tirador		Tirador de aluminio
Características de la apertura de las puertas		Función de retención
		Función de autocierre
		Función de detención
Transmitancia térmica (EN 673)		<b>1,1</b> W/sqmK
Transmitancia luminosa en %		80%
Reflexión lumínica en %		13%
Color		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gris claro RAL7035</li> <li>• Gris grafito RAL7024</li> </ul>
Accesorios	Sistema de baldas	Versátil sistema de estantes por encargo
	Iluminación	Varias opciones de iluminación LED

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.  
 Zašovská 850  
 Czech Republic  
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí  
 Phone +420 571 68 6419  
 Fax +420 571 68 6400  
 info.flatglass@schott.com

[www.schott.com/termofrost](http://www.schott.com/termofrost)

**SCHOTT**  
 glass made of ideas