

Vielfältige Lösungen für all Ihre Anforderungen

SCHOTT Termofrost® CRS Classic: Glastürsysteme für Kühlräume



SCHOTT Termofrost® CRS: beeindruckende Optik und zuverlässige Leistung

Produktbeschreibung

Dieses zeitlose und funktionale Glastürsystem dient der Präsentation von gekühlten und gefrorenen Waren in Kühlräumen. Unsere große Auswahl an Türvarianten bietet Ihnen die Flexibilität zur individuellen Konfiguration, ob für Walk-in-, Roll-in-Lösungen oder in Super Höhe für Kühlzellen.

Fleisch, Milchprodukte, Eiscreme, gefrorenes Gemüse oder Blumen sind durch dieses Türsystem perfekt sichtbar, während die erforderliche Temperatur für die gelagerten Waren erhalten bleibt. Optimal isolierte Türen unterstützen die Energieeffizienz von Kühlräumen in Tankstellen, Abholmärkten und anderen Lebensmittelgeschäften.

Das SCHOTT Termofrost® Flexi-Shelf-Regalsystem ergänzt dieses Glastürsystem perfekt: gekühlte und tiefgefrorene Lebensmittel übersichtlich und attraktiv präsentiert.

Profitieren Sie von den Vorteilen

- Große Auswahl an Türvarianten
- Perfekt isolierte Türen für die Kühl- und Tiefkühlagerung
- Beschlagfreie Sicht auf tiefgekühlte Waren
- Robuste Aluminium-Rahmen und Türkonstruktion
- Türanschlag wechselbar
- Feststellfunktion für einfaches Auffüllen



Perfekte Isolierung für Tiefkühlräume



Walk-in-Türfront mit schwarzen Aluminium-Rahmenprofilen

SCHOTT
glass made of ideas

Technische Spezifikationen

SCHOTT Termofrost® CRS Classic		
Beschreibung	Typ	Schwingtür
	Anwendungsbereich	Kühlräume oder Kühlzellen
	Temperaturbereich	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlagerung 0° – +8 °C • Tiefkühlagerung –25° – 0 °C
Systemkonfiguration	Anzahl Türen pro Rahmen	1 – 5
	Türanschlag	Rechts, links, Paar
Glas	Kühlanwendungen	Passive Doppelverglasung
	Tiefkühlanwendungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beheizte Dreifachverglasung • Hochleistungs-Dreifachverglasung mit Anti-Beschlag-Beschichtung
Standardmaße (mm)	Türhöhe	T = Standardhöhe 1.600 mm S = Super Höhe 1.800 mm SE = Extra Super Höhe 2.031 mm R = Roll-in-Höhe 1.900 mm W = Walk-in-Höhe 2.031 mm Weitere Höhen sind auf Anfrage erhältlich.
	Türbreite	45 = 450 mm 66 = 660 mm 76 = 760 mm 90 = 900 mm
Griff	Griff	<ul style="list-style-type: none"> • Durchgehende Griffleiste • SCHOTT Griff gebogen
Öffnungsvorrichtungen		<ul style="list-style-type: none"> • Selbstschließendes Zuziehen • Türstopper • Feststellfunktion
Beleuchtungsoptionen		<ul style="list-style-type: none"> • T8-Beleuchtung • LED-Lichtsysteme
U-Wert/m²K		0.8 – 1.7 W/m²K (je nach Konfiguration)
Farben	Türprofile und Rahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Natur eloxiert • Schwarz anodisiert
Zubehör	Regalsystem	Flexi-Shelf-System erhältlich auf Anfrage

Nicht alle Optionen können kombiniert werden.

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Telefon +420 571 68 6419
 Telefax +420 571 68 6400
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas