

# Soluciones múltiples conforme a sus necesidades

SCHOTT Termofrost® CRS Classic : puertas de vidrio para refrigeradores



SCHOTT Termofrost® CRS: impacto visual y prestaciones de confianza

## Descripción del producto

Este sistema de puertas de vidrio funcional y atemporal muestra los alimentos refrigerados y congelados expuestos en refrigeradores. Nuestra amplia selección de sistemas de puertas ofrece versatilidad en las soluciones: Walk-in, Roll-in, Twin e incluso Maxi-Twin.

La carne, los productos lácteos, los helados, las verduras congeladas o las flores quedan perfectamente visibles a través del vidrio mientras se mantienen a la temperatura adecuada. El perfecto aislamiento de las puertas aporta eficiencia energética a los refrigeradores de estaciones de servicio, mercados mayoristas de autoservicio y otras tiendas de alimentación.

El sistema de estantes complementa esta gama de puertas, haciendo que los alimentos congelados y refrigerados queden expuestos de forma atractiva y ordenada.

## Aproveche las ventajas

- Amplia variedad de soluciones
- Puertas perfectamente aisladas para una congelación y un almacenamiento en frío óptimos
- Perfecta visibilidad sin condensación
- Marcos y puertas resistentes
- Puertas completamente reversibles
- Función de retención para una fácil reposición



Aislamiento perfecto para congeladores



Puerta rasante Walk-in con marcos de color negro

**SCHOTT**  
glass made of ideas

# Especificaciones técnicas

		SCHOTT Termofrost® CRS Classic
Descripción	Tipo	Puerta batiente
	Aplicación	Refrigeradores y cámaras de refrigeración
	Rango de temperatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigeración entre 0°C y 8°C</li> <li>Congelación entre -25°C y 0°C</li> </ul>
Configuración del sistema	N.º de puertas por marco	1 – 5
	Apertura de las puertas	Derecha, izquierda y simultánea
Vidrio	Refrigeradores	Acrilamiento doble pasivo
	Congeladores	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acrilamiento térmico triple</li> <li>Acrilamiento triple pasivo con recubrimiento antivaho</li> </ul>
Medida estándar (mm)	Altura puerta	T = Estándar, 1600 mm S = Súper, 1800 mm SE = Super Extended, 2031 mm R = Roll-In, 1900 mm W = Walk-in, 2031 mm Otras medidas disponibles por encargo
	Anchura puerta	45 = 450 mm 56 = 560 mm 76 = 760 mm 90 = 900 mm
Tirador	Tirador	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tirador largo (a solicitud)</li> <li>SCHOTT arqueado</li> </ul>
Características de la apertura de las puertas		<ul style="list-style-type: none"> <li>Autocierre</li> <li>Detención</li> <li>Retención</li> </ul>
Opciones de iluminación		<ul style="list-style-type: none"> <li>Iluminación con tubos T8</li> <li>Sistemas de iluminación LED</li> </ul>
Transmitancia térmica / sqmK		0.8 – 1.7 W/m²K (En función del modelo)
Colores	Carril y marco exterior de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anodizado natural</li> <li>Negro anodizado</li> </ul>
Accesorios	Sistema de estantes	Versátil sistema de estantes por encargo

No todas las opciones son combinables.

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.  
 Zašovská 850  
 Czech Republic  
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí  
 Phone +420 571 68 6419  
 Fax +420 571 68 6400  
 info.flatglass@schott.com

[www.schott.com/termofrost](http://www.schott.com/termofrost)

**SCHOTT**  
 glass made of ideas