

Gran transparencia para maximizar la visibilidad de los productos.

SCHOTT Termofrost® AGD 3: Sistemas de puertas de vidrio para murales de refrigerado.



Visibilidad perfecta para orientarse fácilmente en un mural refrigerado de varios estantes: SCHOTT Termofrost® T.AGD 3

Descripción del producto

SCHOTT Termofrost® AGD 3 es un sistema de puerta de vidrio que no consume energía, diseñado para la presentación de productos lácteos, carne fresca y bebidas en murales refrigerados de comercios minoristas de alimentación.

Este sistema es conocido por su apariencia atractiva, que debe a su diseño todo de vidrio, y su solidez. El diseño todo de vidrio de la puerta ofrece una visibilidad similar a la de los murales abiertos y permite una visión libre de obstáculos sobre los productos presentados en el mural refrigerado. El sistema está disponible en 2 opciones básicas:

- SCHOTT Termofrost® AGD 3: diseño de puerta convencional
- SCHOTT Termofrost® T.AGD 3: diseño completamente transparente, sin perfiles verticales de puerta visibles

La puerta convencional está diseñada con una cantonera vertical esbelta y el diseño transparente presenta cantos verticales completamente transparentes. El sistema requiere un tiempo de instalación mínimo, porque consta de puertas y marcos que se entregan listos para su instalación.

Usted se beneficia de

- Una visión amplia y sin interferencias sobre el interior de los murales, para una presentación perfecta de los productos
- Un ahorro energético de hasta el 65 % en comparación con los murales abiertos de varios estantes
- Recomendado para modernizar murales abiertos
- Unas puertas de vidrio de gran solidez



SCHOTT Termofrost® AGD 3

Datos técnicos

| SCHOTT Termofrost® AGD 3 | | |
|--------------------------------|---|--|
| Descripción | Tipo | Sistema de puerta abatible |
| | Aplicación | Mural refrigerado de varios estantes; refrigeración adicional |
| Vidrio | Acristalamiento | AGD 3 Diseño convencional: <ul style="list-style-type: none"> • Canto vertical con perfil esbelto |
| | | T.AGD 3 Diseño transparente: <ul style="list-style-type: none"> • Cantos verticales transparentes |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Unidad de doble acristalamiento con vidrio de baja emisividad • Vidrio antirreflectante sobre solicitud |
| Tirador | | Diversas opciones |
| Opciones de apertura de puerta | | <ul style="list-style-type: none"> • Función de retención de puerta abierta • Función de autocierre • Función de tope de puerta |
| Opciones de iluminación | | Sistemas de iluminación LED |
| Ahorro energético | en comparación con los murales abiertos | hasta el 65 % |
| Valor U (EN 673) | | 1,1 W/m ² K |
| Transmisión luminosa en % | | 80 % |
| Reflexión luminosa en % | | 13 % |
| Color | | <ul style="list-style-type: none"> • RAL7035 gris claro • RAL7024 gris grafito • RAL9005 negro |