

Gran transparencia de una superficie de presentación grande

SCHOTT Termofrost® AGD 3: Sistema de puerta toda de vidrio para más refrigeración



Visibilidad perfecta para orientarse fácilmente en un mural refrigerado de varios estantes: SCHOTT Termofrost® T.AGD 3

Descripción del producto

SCHOTT Termofrost® AGD 3 es un sistema de puerta de vidrio que no consume energía, diseñado para la presentación de productos lácteos, carne fresca y bebidas en murales refrigerados de comercios minoristas de alimentación.

Este sistema es conocido por su apariencia atractiva, que debe a su diseño todo de vidrio, y su solidez. El diseño todo de vidrio de la puerta ofrece una visibilidad similar a la de los murales abiertos y permite una visión libre de obstáculos sobre los productos presentados en el mural refrigerado. El sistema está disponible en 2 opciones básicas:

- SCHOTT Termofrost® AGD 3: diseño de puerta convencional
- SCHOTT Termofrost® T.AGD 3: diseño completamente transparente, sin perfiles verticales de puerta visibles

La puerta convencional está diseñada con una cantonera vertical esbelta y el diseño transparente presenta cantos verticales completamente transparentes. El sistema requiere un tiempo de instalación mínimo, porque consta de puertas y marcos que se entregan listos para su instalación.

Usted se beneficia de

- una visión amplia y sin interferencias sobre el interior de los murales, para una presentación perfecta de los productos,
- un ahorro energético de hasta el 65 % en comparación con los murales abiertos de varios estantes,
- la posibilidad de modernizar los murales abiertos,
- unas puertas de vidrio de gran solidez



SCHOTT Termofrost® AGD 3

Datos técnicos

SCHOTT Termofrost® AGD 3		
Descripción	Tipo	Sistema de puerta abatible
	Aplicación	Mural refrigerado de varios estantes; refrigeración adicional
Vidrio	Acristalamiento	AGD 3 Diseño convencional: <ul style="list-style-type: none"> • Canto vertical con perfil esbelto
		T.AGD 3 Diseño transparente: <ul style="list-style-type: none"> • Cantos verticales transparentes
		<ul style="list-style-type: none"> • Acristalamiento doble con vidrio de baja emisividad; relleno de gas inerte • Vidrio antirreflectante sobre solicitud
Tirador		Diversas opciones
Opciones de apertura de puerta		<ul style="list-style-type: none"> • Función de retención de puerta abierta • Función de autocierre • Función de tope de puerta
Opciones de iluminación		Diversas opciones de iluminación LED y tubos fluorescentes
Ahorro energético	en comparación con los murales abiertos	hasta el 65 %
Valor U (EN 673)		1,1 W/m ² K
Transmisión luminosa en %		80 %
Reflexión luminosa en %		13 %
Color		<ul style="list-style-type: none"> • RAL7035 gris claro • RAL7024 gris grafito; • RAL9005 negro

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Teléfono +420 571 68 6419
 Fax +420 571 68 6400
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 vidrio hecho de ideas