


Actualice y prepare para el futuro la sección de refrigerados de su establecimiento

SCHOTT Termofrost® Smart Access: sistema automático de puertas de vidrio



Más comodidad y mejor visibilidad con las puertas de vidrio inteligentes

Apertura automática para murales de refrigeración

Poder coger de forma práctica, cómoda e higiénica los alimentos de los murales cerrados es un sueño convertido en realidad. El novedoso sistema de puertas de vidrio Termofrost® Smart Access presenta los alimentos refrigerados como si de una exposición se tratase. Las puertas se abren automáticamente, son prácticamente invisibles y convierte la sección de refrigerados en un espacio ultramoderno.

El concepto tecnológico

Las puertas de vidrio se abren como por arte de magia cuando el cliente desea coger un alimento del expositor. El efecto se consigue mediante un sensor integrado que se activa al detectar el movimiento del cliente hacia la puerta. Este sensor reacciona frente a cualquier movimiento interceptado dentro de un área determinada. Cuando el cliente acerca la mano, las puertas -que además permiten ahorrar espacio- se deslizan silenciosamente y abren la vitrina. El sistema dispone además de un modo complementario que permite mantener todas las puertas abiertas para reponer la mercancía.

Dé un nuevo enfoque para la sección de refrigerados de su establecimiento y benefíciense de las siguientes ventajas:

- Máxima visibilidad de los productos
- Sistema automático de apertura y cierre
- Un modo más práctico y sencillo de realizar la compra
- Una experiencia de compra ultramoderna
- Apariencia limpia e higiénica
- Pasillos con libertad ilimitada de movimiento



Completamente fabricadas en vidrio para una vista panorámica




La máxima distinción para un diseño innovador: SCHOTT Termofrost® Smart Access ha sido galardonado con el Premio de Diseño de la República Federal de Alemania.

SCHOTT
glass made of ideas

Especificaciones técnicas

SCHOTT Termofrost® Smart Access		
Descripción	Tipo	Sistema de puertas de vidrio automáticas controlado por sensor
	Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> Murales de refrigeración adaptados al sistema de puertas Rango de temperatura entre 4°C y 8°C
Configuración del sistema	Puertas/set	<ul style="list-style-type: none"> Module de portes largeur 1250 mm (4 portes) et 625 mm (2 portes) Ces modules de portes peuvent être adaptés sur des vitrines de dimensions standard 1250 mm, 1875 mm, 2500 mm, 3750 mm
	Altura	Flexible
Vidrio	Acristalamiento	<ul style="list-style-type: none"> Acristalamiento simple Doble acristalamiento; diseño totalmente transparente Vidrio antirreflectante disponible por encargo para las dos versiones
Sensor de apertura automática		Área de activación y sensibilidad regulables
Modos de apertura		Dispone de tres modos para un uso y un control sencillos: <ul style="list-style-type: none"> Apertura automática (modo estándar) «Puertas abiertas» para limpieza y reposición de estantes «Puertas cerradas» para limpieza
Iluminación		Disponibles varias opciones de iluminación LED



El concepto de apertura de la puerta:

Cuando el cliente acerca la mano al área de activación de la puerta, el sensor detecta el movimiento y las puertas se abren automáticamente. La zona del pasillo solo se verá reducida cuando las puertas se deslizan y realizan el movimiento de apertura.

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Teléfono +420 571 686 452
 Fax +420 571 686 456
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas