

# Renueve su sección de refrigerados convirtiéndola en un espacio único orientado al futuro

SCHOTT Termofrost® Smart Access: el sistema de puertas de vidrio automáticas controladas por sensor



Mayor comodidad y visibilidad con puertas en vidrio de apertura inteligente

## Apertura con manos libres para murales refrigerados


Poder coger, cómodamente, sin obstáculos y de manera higiénica, comida refrigerada de los murales es un sueño convertido ahora en una realidad. El sistema de puertas de vidrio SCHOTT Termofrost® Smart Access presenta los alimentos refrigerados como si de una exposición se tratase: las puertas se abren automáticamente, son prácticamente invisibles y convierten su sección de refrigerados en un espacio ultramoderno para la experiencia.

## El concepto de la tecnología

Las puertas de vidrio se abren como por arte de magia cuando un cliente desea coger alimentos refrigerados del expositor. El efecto se consigue mediante un sensor integrado, que se activa por el movimiento del cliente hacia la puerta. Responde ante cualquier movimiento en un radio de acción definido. Cuando la mano se acerca dentro del alcance, las puertas, que además permiten ahorrar espacio, se deslizan silenciosamente para abrir el mural. A la hora de reponer la mercancía, el sistema dispone de un modo extra que mantiene todas las puertas abiertas.

## Dé un giro a su sección de refrigerados y benefíciense de:

- Máxima visibilidad de los productos
- Apertura y cierre con manos libres para unas compras más cómodas
- Experiencia de compra ultramoderna
- Presencia limpia e higiénica
- Más espacio para el paso de clientes en el pasillo




Íntegramente en vidrio para una vista panorámica

**SCHOTT**  
vidrio hecho de ideas

# Especificaciones técnicas

		SCHOTT Termofrost® Smart Access
Descripción	Tipo	Sistema de puertas de vidrio automáticas controladas por sensor
	Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Murales con varios niveles adaptados al sistema de puertas</li> <li>Rango de temperatura de 4°C a 8°C</li> </ul>
Configuraciones del sistema	Puertas/ajuste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Módulos de puertas de normalmente 1250 mm de anchura, cada uno equipado con 4 puertas</li> <li>Los módulos de puertas pueden adaptarse a las dimensiones de murales habituales de 1250 mm, 2500 mm y 3750 mm, así como de 625 mm y 1875 mm</li> </ul>
	Altura	Flexible
Vidrio	Cristales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un único cristal</li> <li>Doble cristal; diseño complemente transparente</li> </ul> Hay disponible vidrio antirreflectante para ambas versiones bajo pedido
Sistema sensor para apertura sin manos		El área activa y la sensibilidad son regulables
Modos de apertura		Tres modos conmutables desde el operador: <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura automática con manos libres (modo de funcionamiento normal)</li> <li>Apertura de todas las puertas para la limpieza y reposición de estanterías</li> <li>Cierre de todas las puertas, por ejemplo, para limpieza</li> </ul>
Iluminación		Hay disponible varias opciones de iluminación LED



## El concepto de apertura de puerta:

Cuando la mano se acerca a la parte frontal, las puertas se deslizan parcialmente hacia el interior del mural, dejando así más espacio en el pasillo.

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.  
 Zašovská 850  
 Czech Republic  
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí  
 Teléfono +420 571 68 6419  
 Fax +420 571 68 6400  
 info.flatglass@schott.com

[www.schott.com/termofrost](http://www.schott.com/termofrost)

**SCHOTT**  
 vidrio hecho de ideas