

Des solutions variées pour répondre à tous vos besoins

SCHOTT Termofrost® CRS Classic : systèmes de portes vitrées pour chambres froides



SCHOTT Termofrost® CRS : impact visuel fort et performances fiables

Description du produit

Intemporel et fonctionnel, ce système de portes vitrées présente les aliments réfrigérés et congelés stockés dans des chambres froides. Grâce à un vaste assortiment, notre système de portes est suffisamment flexible pour mettre en oeuvre des solutions de portes de types Walk-in (avec seuil), Roll-in (sans seuil), Twin (double) et même Maxi-Twin (double maxi).

La viande, les produits laitiers, les glaces, les légumes congelés ou les fleurs sont parfaitement visibles à travers la porte, et la température requise pour les produits est garantie. Les excellentes caractéristiques d'isolation des portes garantissent l'efficacité énergétique des chambres froides dans les stations-essence, les supermarchés de gros en libre-service et les autres commerces alimentaires de détail.

Un système d'étagères flexible complète cette gamme de portes vitrées et permet ainsi de présenter les aliments réfrigérés et congelés de façon bien organisée et esthétique.

Profitez des avantages

- Vaste gamme de versions de portes
- Porte parfaitement isolée pour le stockage réfrigéré et congelé
- Vue sans condensation pour les produits congelés
- Structure solide de la porte et du châssis
- Portes entièrement réversibles
- Fonction de maintien de porte ouverte pour un chargement facile



Isolation parfaite pour l'espace congélateur



Porte de type « Walk-in » avec cadres de porte noirs

SCHOTT
glass made of ideas

Caractéristiques techniques

		SCHOTT Termofrost® CRS Classic
Description	Type	Porte battante
	Application	Chambres froides ou local de réfrigération
	Plage de température	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage réfrigéré 0° à +8 °C • Stockage congelé –25° à 0 °C
Configuration du système	Nombre de portes par cadre	1 à 5
	Ouverture de porte	Droite, gauche, double battant
Verre	Applications de réfrigération	Double vitrage passif
	Applications de congélation	<ul style="list-style-type: none"> • Triple vitrage chauffé • Triple vitrage passif avec revêtement anti-buée
Dimensions standards (mm)	Hauteur de porte	T = Hauteur normale 1600 mm S = Super hauteur 1800 mm SE = Super hauteur agrandie 2031 mm R = Hauteur Roll-in (sans seuil) 1900 mm W = Hauteur Walk-in (avec seuil) 2031 mm Hauteurs disponibles sur demande
	Largeur de porte	45 = 450 mm 56 = 560 mm 76 = 760 mm 90 = 900 mm
Poignée	Poignée	<ul style="list-style-type: none"> • Poignée sur toute la longueur (sur demande) • SCHOTT courbée
Caractéristiques d'ouverture de la porte		<ul style="list-style-type: none"> • Fermeture automatique • Blocage de porte • Maintien de porte ouverte
Options d'éclairage		<ul style="list-style-type: none"> • Éclairage T8 • Systèmes de lumières LED
Valeur U/sqmK		0.8 – 1.7 W/m²K (en fonction de la configuration)
Coloris	Rail de porte et cadre extérieur	<ul style="list-style-type: none"> • anodisé naturel • anodisé noir
Accessoires	Système d'étagères	Système d'étagères Flexi Shelf disponible sur demande

Toutes les options ne sont pas combinables entre elles.

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Phone +420 571 68 6419
 Fax +420 571 68 6400
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas