

Verwandeln Sie Ihren Kühlbereich in eine erlebnisorientierte Verkaufsfläche

SCHOTT Termofrost® Smart Access: das sensorgesteuerte Automatik-Türsystem



Neuer Komfort und beeindruckende Visibilität

Berührungsloses Öffnen von Kühlmöbeln

Die benutzerfreundliche, barrierefreie und hygienische Warenentnahme aus geschlossenen Kühlmöbeln ist ein Traum, der Realität geworden ist. Mit dem bahnbrechenden Glastürensysteem SCHOTT Termofrost® Smart Access werden gekühlte Lebensmittel wie in einem Showroom inszeniert: Türen öffnen sich automatisch, sind quasi unsichtbar und verwandeln Ihren Kühlbereich in eine ultramoderne, erlebnisorientierte Verkaufsfläche.

Das Technologiekonzept

Die Glastüren öffnen sich wie von Zauberhand, wenn Kunden gekühlte Lebensmittel aus dem Regal nehmen wollen. Dafür sorgt ein Sensor, der auf den Aktionsradius der Kunden abgestimmt ist. Er reagiert auf Bewegungen in einem definierten Bereich vor den Glastüren. Nähert der Kunde seine Hand, gleiten die Türen platzsparend und leise zur Seite. Zur Regalpflege stellt man den Bedienmodus um und öffnet gleichzeitig alle Türen.

Mehrwert für Ihren Kühlbereich:

- Beeindruckende Visibilität
- Smarter einkaufen durch berührungsloses Öffnen und Schließen
- Ultramodernes Einkaufserlebnis
- Sauberes und frisches Erscheinungsbild
- Mehr Bewegungsfreiheit im Gang




Ganz aus Glas, ohne Rahmen: freie Sicht auf Lebensmittel und Getränke

SCHOTT
glass made of ideas

Technische Daten

SCHOTT Termofrost® Smart Access		
Beschreibung	Typ	Sensorgesteuertes, automatisches Glastürensysteem
	Anwendungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> Wandkühlregale (abgestimmt auf das Türöffnungssystem) Temperaturbereich: Pluskühlung
Typische Systemkonfigurationen	Türen/Set	<ul style="list-style-type: none"> Türmodule für die Normbreite 1250 mm; mit jeweils 4 Türen Die Türmodule können an die üblichen Kühlmöbelmaße angepasst werden: 1250 mm, 2500 mm, 3750 mm sowie 625 mm, 1875 mm
	Höhe	Flexibel
Glas	Verglasung	<ul style="list-style-type: none"> Einfachverglasung Doppelverglasung; vollkommen transparentes Design Entspiegeltes Glas für beide Ausführungen auf Anfrage erhältlich
Sensorsystem für berührungsloses Öffnen		Aktionsradius und Empfindlichkeit individuell einstellbar
Betriebsmodi		Drei Betriebsmodi einstellbar: <ul style="list-style-type: none"> Automatisches berührungsloses Öffnen (Normalbetrieb) Öffnen aller Türen zur Regalpflege Schließen aller Türen, beispielsweise zur Reinigung
Beleuchtung		Verschiedene LED-Beleuchtungsoptionen erhältlich



Das Türöffnungskonzept:

Nähert sich eine Hand den Glastüren, gleiten sie platzsparend zur Seite und schaffen auf diese Weise Platz im Gang.

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 Telefon +420 571 68 6419
 Telefax +420 571 68 6400
 info.flatglass@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas