

Thermosoudeuse à défilement continu **TS 45 / TS 45N**



La soudeuse TS 45 est spécialement adaptée aux petites et moyennes unités de stérilisation (dentistes, vétérinaires, centres médicaux, laboratoires...)

Ses atouts :

- Une soudeuse conforme à la norme ISO 11607-2 (TS 45N)
- Une excellente qualité de soudure conforme à la norme EN 868-5
- Une gamme compacte et haute en couleurs, à petit prix !

Savoir-faire et réactivité au service de votre stérilisation



Delphine VERRON, PDG

| | TS 45 / TS 45N |
|--|----------------------|
| CARACTERISTIQUES GENERALES | |
| Type | défilement continu |
| Normes : CE / CEM / EN 868-5 | ✓/✓ |
| Normes : ISO 11607-2 | - / ✓ |
| Vitesse de défilement | 7 m/mn |
| Gestion par microcontrôleurs | ✓/✓ |
| Sécurité démarrage | ✓/✓ |
| Sécurité : système d'éjection automatique | - |
| Sécurité surchauffe : 250°C | ✓/✓ |
| Démarrage et arrêt automatiques du moteur par cellule de détection | - |
| Guide papier | jusqu'à 3 cm du bord |
| Soudure : largeur en mm | 15 mm plat |
| Type de sachets / gaines : vapeur / ULTRA® / tyvek® / OE / alu / PP / PA-PE | ✓/✓ |
| AFFICHAGE | |
| Type | 1 ligne |
| Menu intuitif multifonctions (graphiques, compteurs, messages d'information, multilingue, clavier alphanumérique, ...) | - |
| Cahier de maintenance (programmable) | - |
| Compteur de sachets avec remise à zéro | - |
| TEMPERATURE | |
| Tolérance de température (double sonde ratt. COFRAC) | +/-1% |
| Double affichage des températures (°C / F) | - |
| Température d'utilisation | 20 - 230°C |
| Programmation personnalisée de 5 températures | - |
| CONTRÔLE DES PARAMETRES SELON ISO 11607-2 | |
| Contrôle et validation permanents de la température et de la pression | - / ✓ |
| Alarmes avec arrêt automatique de sécurité (température et pression) | - / ✓ |
| Graphique de température et de pression en temps réel | - |
| TRACABILITE | |
| Imprimante intégrée de tickets de validation à archiver | - |
| Douchette scanner | - |
| Sauvegarde de l'historique des soudures | - |
| Sauvegarde des cahiers de maintenance | - |
| Impression directe sur sachets (date, péremption, agents, ...) | - |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
| Alimentation électrique : 220/230 V (115 V sur demande) - 50/60 Hz | ✓ |
| Puissance maxi | 400 W |
| Dimensions Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 350 x 245 x 150 |
| Poids (Kg) | 8 |
| ACCESSOIRES | |
| Support de travail lisse inox : L.490 x l.160 x H. selon modèle | option |
| Support avec rouleaux convoyeurs : L.795 x l.295 x H. selon modèle | option |

Distribué par :
SCHOTT FRANCE
 6bis rue Fournier
 F-92110 CLICHY
 Tél. +33 (0)1 40 87 39 65
 Fax. +33 (0)1 40 87 39 97
 Mob. +33 (0)6 11 37 09 75
 christine.guernigou@schott.com

Ils nous font confiance :

