

SCHOTT Spectra™ LED Spot 85CRI

Iluminación LED de alta calidad para comercios y museos

El spot empotrable SCHOTT Spectra™ LED Spot 85CRI aúna las más modernas tecnologías LED y una alta intensidad luminosa con la acreditada funcionalidad de las terminaciones SCHOTT.

Construcción sólida y de alta calidad en aluminio anodizado en colores negro o plata.

Equipado con resortes ligeros, para una fijación segura y duradera en vitrinas y baldas.

La tecnología LED reduce el consumo energético en sus vitrinas a tan solo 3 W por spot.

Su sofisticado sistema de gestión del calor alarga la vida útil de las fuentes de luz LED hasta las 50.000 horas.



Informaciones técnicas

	Unidad	SCHOTT Spectra™ LED Spot 3000	SCHOTT Spectra™ LED Spot 4300
iluminancia axial a una distancia de 500 mm (19,7")	lux (ftcd)	2500 (230)	2500 (230)
Consumo energético	W	3	3
Temperatura de color	K	3000 +/- 200	4300 +/- 200
Índice de reproducción cromática	IRC	85 ± 5	85 ± 5
Flujo luminoso mín. por LED	lm	≥ 80	≥ 80
Ángulo de apertura	°	18	
Vida útil (1)	h	≥ 50,000	
Tensión máx., regulable 0 – 100%	V	5	
Temp. funcionamiento	°C (°F)	-40 (-40)...+40 (105)	
Accesorios estándar		Cable de conexión de 1,5 m de longitud	
Certificación		CE (EN 60598) Nº reg. WEEE: DE 14542729	

(1) Si se utiliza siguiendo el manual del usuario

Informaciones para pedidos

Todos los productos de SCHOTT Lighting se pueden pedir las 24 horas del día a través del portal para pedidos y servicio al cliente online, o también a la Oficina de Ventas local:
www.schott.com/architecture

SCHOTT
glass made of ideas

Juegos SCHOTT Spectra™ LED Spot 85CRI – para la instalación completa de spots individuales

Este juego se compone de un dimmer, de una fuente de alimentación y de una clavija de red

Juego (con certificación CE)	Cód. art. Set SCHOTT Spectra™ LED Spot 3000	Cód. art. Set SCHOTT Spectra™ LED Spot 4300
Plata	1216606	1216607
Negro	1216605	1216608


SCHOTT Spectra™ LED Spot 85CRI – para la conexión de hasta 8 spots

SCHOTT Spectra™ LED Spot 85CRI - individual

	Cód. art. SCHOTT Spectra™ LED Spot 3000	Cód. art. SCHOTT Spectra™ LED Spot 4300
Plata	1213333	1213331
Negro	1213332	1213330

Accesorios

	Cód. art.
KonnektorBox, para conectar hasta 8 spots de tecnología LED	1248354
Dímer (regulador luminosidad)	1156322
Fuente de alimentación	1156048
Juego de clavijas "EU", "UK", "USA"	1156047



Dibujo de la KonnektorBox

Para más detalles dirijase por favor a nuestras Oficinas de Ventas locales o a:

Arquitectura y Diseño
SCHOTT AG
 Otto-Schott-Str. 2
 55127 Mainz
 Alemania
 Tel.: +49 (0) 6131/66-7756
 Fax: +49 (0) 6131/66-7846
 architecture.info@schott.com
 www.schott.com/architecture

SCHOTT
 glass made of ideas

Como resultado de su empeño en suministrar siempre la mejor calidad en sus productos, SCHOTT se reserva el derecho de aplicar sin previo aviso cambios en las especificaciones o en los materiales, siempre que no afecten a las funciones del producto.