

# Terminación SCHOTT Spectra™ y terminación SCHOTT Spectra™ Angle Fitting - Lentes

*Terminaciones para cumplir la aplicación de iluminación que usted busca*

- § Diversas opciones de lente, para adecuarse a la situación de iluminación deseada
- § Construcción sólida y de alta calidad en aluminio con recubrimiento en polvo
- § Disponible como estándar en los principales colores de vitrina: negro y blanco
- § Equipadas con resortes ligeros, para una fijación segura y duradera




Terminaciones SCHOTT Spectra™ Códigos de artículo	negro	blanco
Terminación SCHOTT Spectra™ Spot ojo de buey (lente de vidrio)	1259004	6004155
Terminación SCHOTT Spectra™ Spot decorativo tipo bala	1259030	6004154
Terminación SCHOTT Spectra™ Spot fijo con lente (lente de vidrio)	1256989	6004159
Terminación SCHOTT Spectra™ Spot orientable (lente de vidrio)	1256988	6004151
Terminación SCHOTT Spectra™ Spot orientable y enfocable (lente de vidrio)	1256987	6004153

## Terminación SCHOTT Spectra™ Angle Fitting

La terminación Spectra™ Angle Fitting, con óptica en ángulo, de SCHOTT permite "rodear las esquinas" con la luz cuando el espacio disponible es reducido

- § Esta terminación encuentra aplicación en techos, fondos y laterales de baldas y muebles
- § El espejo integrado permite girar la salida de luz en 90°
- § La terminación necesita poco espacio y queda enrasada con la superficie en la que se encastra
- § Resulta especialmente útil para evitar ángulos de curvatura reducidos cuando se precisa mucha luz



Terminación SCHOTT Spectra™ Angle Fitting Código de artículo		
Material exterior de plástico blanco, pantalla de vidrio claro		
Terminación SCHOTT Spectra™ Angle Fitting	Pantalla clara	1018288

### Informaciones para pedidos

Todos los productos de SCHOTT Lighting se pueden pedir las 24 horas del día a través del portal para pedidos y servicio al cliente online, o también a la Oficina de Ventas local:  
[www.schott.com/architecture](http://www.schott.com/architecture)


**SCHOTT**  
glass made of ideas

## Terminación SCHOTT Spectra™

### Spot ojo de buey




ajustable



### Spot decorativo tipo bala




Perfil de lente tipo bala, con un amplio ángulo de proyección, para aplicaciones decorativas



### Spot fijo con lente




no ajustable



### Spot orientable



ajustable, enfocable



### Informaciones técnicas sobre la terminación SCHOTT Spectra™

Ferrules de conductor	Tipo F
Tamaño del cable	3 hasta 36
Orificio de montaje mm (pulg.)	42 (1,7)


**Observaciones:** La profundidad mínima requerida para la óptica depende del radio de curvatura de los conductores fibroópticos utilizados.

(Ver al respecto las hojas de datos correspondientes a los cables de fibras de vidrio SCHOTT SpectraFlex® y a los cables de fibras de vidrio SpectraFlex® Excel).

No utilizar las terminaciones con pantalla de plástico en combinación con el iluminador SCHOTT Spectra™ MH.

Hay disponibles otras terminaciones bajo demanda.

## Terminación SCHOTT Spectra™ Angle Fitting



### Informaciones técnicas sobre la terminación SCHOTT Spectra™ Angle Fitting

Ferrules de conductor		Tipo F
Tamaño del cable		3 hasta 36
Materiales	Pantalla	Clara (vidrio) / difusa (plástico)
	Cuerpo	Plástico, blanco
Diám. orificios tornillos	mm (pulg.)	4,0 (0,156)
Temperaturas límite	°C (°F)	-20 ... + 80 (+4... +176)

Para más detalles diríjase por favor a nuestras Oficinas de Ventas locales o a

Arquitectura y Diseño  
**SCHOTT AG**  
 Otto-Schott-Str. 2  
 55127 Mainz  
 Alemania  
 Tel.: +49 (0) 6131/66-7756  
 Fax: +49 (0) 6131/66-7846  
 architecture.info@schott.com  
 www.schott.com/architecture

Como resultado de su empeño en suministrar siempre la mejor calidad en sus productos, SCHOTT se reserva el derecho de aplicar sin previo aviso cambios en las especificaciones o en los materiales, siempre que no afecten a las funciones del producto.

**SCHOTT**  
 glass made of ideas