

# フレキシブルライトガイド シングル



KL 2500 LCD用フレキシブルライトガイド



フレキシブルライトガイドシングル

## 特徴

- 様々な長さおよび直径のフレキシブルライトガイドを用意
- 固定用のジョイントアームおよび各種ホルダーを用意
- 集光レンズ、カラーフィルタおよびポラライザを利用可能

## 利点


- さまざまな照明技法およびリモート照明に対して高い柔軟性を発揮

光源*	型番	タイプ	長さ	先端径	先端長	ファイバ径	保護管タイプ	外径	光源側口金径
			(L)	(E)	(l)	(b)		(D)	(F)
KL300LED	121 101	シングル	600 mm 23.62inch	6 mm 0.24inch	20 mm 0.79inch	4.5 mm 0.16inch	樹脂被服	6.5 mm 0.26inch	9 mm 0.35inch
	171 101		1000 mm 39.37inch	6 mm 0.24inch	20 mm 0.79inch	4.5 mm 0.16inch	樹脂被服	6.5 mm 0.26inch	9 mm 0.35inch
KL 1500 HAL KL 1600 LED KL 2500 LED KL 2500 LCD	155 101		1000 mm 39.37inch	6 mm 0.24inch	20 mm 0.79inch	3.0 mm 0.12inch	メタルPVC	6.8 mm 0.27inch	10 mm 0.39inch
	155 100		1000 mm 39.37inch	6 mm 0.24inch	20 mm 0.79inch	5.0 mm 0.20inch	メタルPVC	9.8 mm 0.39inch	10 mm 0.39inch
	155 102		1600 mm 62.99inch	6 mm 0.24inch	20 mm 0.79inch	5.0 mm 0.20inch	メタルPVC	9.8 mm 0.39inch	10 mm 0.39inch
	155 103		1000 mm 39.37inch	10 mm 0.39inch	20 mm 0.79inch	8.0 mm 0.32inch	メタルPVC	14 mm 0.55inch	10 mm 0.39inch
	155 104		1000 mm 39.37inch	10 mm 0.39inch	20 mm 0.79inch	9.0 mm 0.35inch	メタルPVC	14 mm 0.55inch	10 mm 0.39inch
KL 2500 LCD	250 102		1000 mm 39.37inch	17 mm 0.67inch	20 mm 0.79inch	15 mm 0.59inch	メタルPVC	21.2 mm 0.84inch	18 mm 0.71inch
	250 103		1500 mm 59.06inch	17 mm 0.67inch	20 mm 0.79inch	15 mm 0.59inch	メタルPVC	21.2 mm 0.84inch	18 mm 0.71inch


\*既に製造中止したKL1500製品 (KL1500コンパクト、KL1500LCD、KL1500LED、KL1500LEDプラス) においても使用可能です。



# フレキシブルライトガイド



フレキシブルライトガイド(シングル) – KL 1500 LCD、KL 2500 LCD



フレキシブルライトガイド(シングル) – KL 2500 LCDのみ

※本データシートに記載されている仕様は、改良のため予告なく変更される場合があります

シュott日本株式会社  
 ライティング・イメージング事業部  
 〒160-0004  
 東京都新宿区四谷4-16-3  
 電話: 03-5366-2491  
 Fax: 03-5366-2481  
 E-mail: sn.info@schott.com  
 www.schott.com/japan

