

フレキシブルライトガイド

2分岐又は3分岐



フレキシブルライトガイド(2分岐)

フレキシブルライトガイド(3分岐)

特徴

- ・ 様々な長さおよび直径のフレキシブルライトガイドを用意
- ・ 固定用のジョイントアーム及び各種ホルダーを用意
- ・ 集光レンズ、カラーフィルタおよびポラライザを利用可能


利点

- ・ 各種照明およびリモート照明で高い柔軟性を発揮

光源*	型番	タイプ	長さ	先端径	先端長	出射 ファイバ径	入射 ファイバ径	保護管 タイプ	外径	光源側 口径径
			(L)	(E)	(l)	(b)	(B)		(D)	
KL300 LED	171 202	2分岐	1000 mm 39.37inch	6 mm 0.24inch	20 mm 0.79inch	4.5 mm 0.16inch	6.4 mm 0.22inch	樹脂被覆	6.5 mm 0.26inch	9 mm 0.35inch
KL 1500 HAL KL 1600 LED	155 204	2分岐	1000 mm 39.37inch	6 mm 0.24inch	20 mm 0.79inch	4.5 mm 0.18inch	6.4 mm 0.25inch	メタル-PVC	9.8 mm 0.39inch	10 mm 0.39inch
KL 2500 LED KL 2500 LCD	155 205	2分岐	1600 mm 62.99inch	6 mm 0.24inch	20 mm 0.79inch	4.5 mm 0.18inch	6.4 mm 0.25inch	メタル-PVC	9.8 mm 0.39inch	10 mm 0.39inch
	155 206	3分岐	1000 mm 39.37inch	6 mm 0.24inch	20 mm 0.79inch	4.5 mm 0.18inch	7.8 mm 0.31inch	メタル-PVC	9.8 mm 0.39inch	10 mm 0.39inch
KL 2500 LCD	255 204	2分岐 ランダム配列	1000 mm 39.37inch	10 mm 0.40inch	20 mm 0.79inch	9 mm 0.36inch	12.8 mm 0.51inch	メタル-PVC	15.0 mm 0.60inch	18 mm 0.71inch

* 既に製造中止したKL1500製品(KL1500コンパクト、KL1500LCD、KL1500LED、KL1500LEDプラス)においても使用可能です。

フレキシブルライトガイド
2分岐および3分岐



※本データシートに記載されている仕様は、改良のため予告なく変更される場合があります

シヨット日本株式会社
ライティング・イメージング事業部
〒160-0004
東京都新宿区四谷4-16-3
電話: 03-5366-2491
Fax: 03-5366-2481
E-mail: sn.info@schott.com
www.schott.com/japan

