


インサートフィルタ



KL 1600LED、KL2500LED、
KL1500HAL、KL2500LCD用インサートフィルタ



製造を中止したKL 1500 LCD用インサートフィルタ

- ・ ショットのファイバ照明用光源は、一体型のフィルタホルダ、フィルタスライドまたはフィルタホイールを備えています。
- ・ インサートフィルタは光源の内部に取り付けて、すべての標準品ファイバライトガイドと一緒に使用できます。
- ・ フィルタスライダとフィルタホイールにより、フィルタを簡単に交換できます。
- ・ すべてのショットインサートフィルタは硬質酸化物層を持つカラー干渉フィルタで、ハロゲンリフレクタ電球中心部の非常に高い温度に耐えることができます。

光源*	型番	色	波長	径
KL 1600 LED、KL 2500 LED用 インサートフィルタ	258 307	ハロゲン		Ø28 mm
KL 1600 LED、KL 2500 LED、 KL1500HAL、KL2500LCD用 インサートフィルタ	258 302	青		Ø28 mm
	258 303	赤		Ø28 mm
	258 304	緑		Ø28 mm
	258 305	黄		Ø28 mm
KL1500HAL、KL2500LCD用 インサートフィルタ	258 306	昼光		Ø28 mm
蛍光励起フィルタ (KL 2500 LCD用)	258 313	青	485nm	Ø28 mm
	258 314	緑	515nm	Ø28 mm
ホルダー付きインサートフィルタ KL 1500 LCD、 KL 1500コンパクト用	158 302	青		
	158 303	赤		
	158 304	緑		
	158 305	黄		
	158 306	昼光		

*KL1500製品 (KL1500コンパクト、KL1500LCD、KL1500LED、KL1500LEDプラス) は製造中止しています

※本データシートに記載されている仕様は、改良のため予告なく変更される場合があります

ショット日本株式会社
ライティング・イメージング事業部
〒160-0004
東京都新宿区四谷4-16-3
電話: 03-5366-2491
Fax: 03-5366-2481
E-mail: sn.info@schott.com
www.schott.com/japan

