

ゲースネックライトガイド



ゲースネックライトガイド



ダブルゲースネックライトガイド



コンビライトガイド

特徴

- ・ 形状持続型のライトガイド
- ・ 型番170402は、800 mmフレキシブルアームとのコンビネーションライトガイド
- ・ セミリジッドスタンドチューブに黒の塗装
- ・ 集光レンズとの組合せでカラーフィルタオプティクスを追加


利点

- ・ 正確なポジショニングにより、光の照射を完全にコントロールできます
- ・ ダブルゲースネックにより両側から照射することで、ほとんど影のない照明が可能です
- ・ 型番170402は、顕微鏡スタンドなどに固定することができます


光源*	型番	タイプ	長さ	先端径	先端長	出射 ファイバ径	入射 ファイバ径	保護管 タイプ	外径	光源側 口金径
			(L)	(E)	(I)	(b)	(B)		(D)	(F)
KL300 LED	170 101	シングル	500 mm 19.69 inch	6 mm 0.24 inch	20 mm 0.79 inch	3.5 mm 0.14 inch	3.5 mm 0.14 inch	形状持続型	11 mm 0.43 inch	9 mm 0.35 inch
	170 202	ダブル	500 mm 19.69 inch	6 mm 0.24 inch	20 mm 0.79 inch	3.5 mm 0.14 inch	5 mm 0.20 inch	形状持続型	11 mm 0.43 inch	9 mm 0.35 inch
KL 1600 LED KL 2500 LED KL 1500 HAL KL 2500 LCD	154 101	シングル	600 mm 23.6 inch	6 mm 0.24 inch	20 mm 0.79 inch	4.5 mm 0.18 inch	4.5 mm 0.18 inch	形状持続型	11 mm 0.43 inch	10 mm 0.39 inch
	154 202	ダブル	600 mm 23.6 inch	6 mm 0.24 inch	20 mm 0.79 inch	4.5 mm 0.18 inch	6.4 mm 0.26 inch	形状持続型	11 mm 0.43 inch	10 mm 0.39 inch
	154 302	トリプル	600 mm 23.6 inch	6 mm 0.24 inch	20 mm 0.79 inch	4.5 mm 0.18 inch	7.8 mm 0.31 inch	形状持続型	11 mm 0.43 inch	10 mm 0.39 inch
KL 300 LED KL 1600 LED KL 2500 LED KL 1500 HAL KL 2500 LCD	170 402	コンビネーション	(L) 500 mm 19.69 inch (L) 800 mm 31.50 inch	6 mm 0.24 inch	20 mm 0.79 inch	4.5 mm 0.18 inch	6.4 mm 0.26 inch ランダム	形状持続型 +メタルPVC	(D) 11 mm 0.43 inch (D*) 14 mm 0.55 inch	9 mm 0.35 inch 又は 10 mm 0.39 inch

*既に製造中止したKL1500製品 (KL1500コンパクト、KL1500LCD、KL1500LED、KL1500LEDプラス) においても使用可能です。


ゲースネックライトガイド



シングル



ダブル、トリプル



コンビライトガイド

※本データシートに記載されている仕様は、改良のため予告なく変更される場合があります

シヨット日本株式会社
 ライティング・イメージング事業部
 〒160-0004
 東京都新宿区四谷4-16-3
 電話: 03-5366-2491
 Fax: 03-5366-2481
 E-mail: sn.info@schott.com
 www.schott.com/japan

