

アニュラリングライト



アニュラリングライト58mm



アニュラリングライト66mm

特徴

- ・ハウジング内にファイバを切れ目なくリング状に配置
- ・66mmまたは58mmの標準的な対物レンズに最適なリングライト
- ・その他対物レンズにはアダプタを準備
- ・ローレットネジで対物レンズに固定
- ・高強度黒アルマイトアルミ製ハウジング
- ・ファイバをフレキシブルメタルPVC被覆で保護
- ・作業域で完全に影のない照明が可能

光源**	型番	タイプ	長さ (L)	内径 (ID)	外径 (OD)	高さ (H)	最小WD* (A)	ファイバ 結束径 (b)	ケーブル 外径 (D)	光源側 口金径
KL 1500 HAL	157410	φ 58mm	1,000mm	58mm	88mm	26mm	25mm	9mm	15mm	10mm
KL 1600 LED			39.37inch	2.28inch	3.47inch	1.02inch	0.98inch	0.35inch	0.59inch	0.39inch
KL 2500 LED	157420	φ 66mm	1,000mm	66mm	96mm	26mm	25mm	9mm	15mm	10mm
KL 2500 LCD			39.37inch	2.60inch	3.78inch	1.02inch	0.98inch	0.35inch	0.59inch	0.39inch


*リングライトは、最小WD(ワーキングディスタンス)を超えていれば使用できます。

**既に製造中止したKL1500製品 (KL1500コンパクト、KL1500LCD、KL1500LED、KL1500LEDプラス) においても使用可能です。

アニュラリングライト用偏光フィルタセット	型番	備考
Ø 58 mm	158440	ポラライザとアナライザのセット
Ø 66 mm	158430	ポラライザとアナライザのセット

対物レンズアダプタ	型番
Ø58mm→Ø66mm	157450
Ø60mm→Ø66mm	157452

アニュラリングライト



※本データシートに記載されている仕様は、改良のため予告なく変更される場合があります

ショット日本株式会社
ライティング・イメージング事業部
〒160-0004
東京都新宿区四谷4-16-3
電話: 03-5366-2491
Fax: 03-5366-2481
E-mail: sn.info@schott.com
www.schott.com/japan

SCHOTT
glass made of ideas