

Glastyp/Anwendung Borosilicatglas 3.3 entsprechend DIN ISO 3585, chemisch hoch resistent, sehr gute Temperaturwechselbeständigkeit
Vielseitige Anwendungen, Glasapparatebau, Laborartikel, kunstgewerbliche Zwecke

Physikalische Daten (Richtwert)	Mittlerer linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient		
	$\alpha(20^{\circ}\text{C}; 300^{\circ}\text{C})$ (ISO 7991)	3,3	10^{-6}K^{-1}
	Transformationstemperatur T_g (ISO 7884-8)	525	$^{\circ}\text{C}$
	Temperatur des Glases bei den Viskositäten η in $\text{dPa}\cdot\text{s}$		
	10^{13} (Obere Kühltemperatur) (ISO 7884-4).....	560	$^{\circ}\text{C}$
	$10^{7,6}$ (Erweichungstemperatur) (ISO 7884-3).....	825	$^{\circ}\text{C}$
	10^4 (Verarbeitungstemperatur) (ISO 7884-2).....	1260	$^{\circ}\text{C}$
	Spannungsoptischer Koeffizient K (DIN 52314).....	4,0	$10^{-6}\text{mm}^2\cdot\text{N}^{-1}$
	Dichte ρ bei 25°C	2,23	$\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$
	Elastizitätsmodul E (Young's modulus)	63	$10^3\text{N}\cdot\text{mm}^{-2}$
	Poisson-Zahl μ	0,2	
	Wärmeleitfähigkeit λ_w bei 90°C	1,2	$\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
	Log. d. elektrischen Volumenwiderstandes ($\Omega\cdot\text{cm}$)		
	bei 250°C	8,0	
	bei 350°C	6,5	
t_{k100} (DIN 52326)	250	$^{\circ}\text{C}$	
Dielektrizitätszahl ϵ (1 MHz, 25°C).....	4,6		
Dielektrischer Verlustfaktor $\tan \delta$ (1 MHz, 25°C)	37	10^{-4}	
Brechzahl ($\lambda = 587,6 \text{ nm}$) n_d	1,473		

Chemische Beständigkeit	Wasserbeständigkeit (ISO 719)	Klasse	HGB 1
	Säurebeständigkeit (DIN 12116)	Klasse	S 1
	Laugenbeständigkeit (ISO 695)	Klasse	A 2

Der Schwermetallgehalt für die Elemente Blei, Cadmium, Quecksilber und 6-wertiges Chrom liegt unter 100 ppm

DURAN® ist eine eingetragene Marke der DWK Life Sciences

PT_TTS_1019 D

Business Unit Tubing / 9/2017