












## Standardprofile

- Glasrohre und -stäbe erhältlich in zahlreichen Standardformen
- Standardlänge 1.500 mm
- Mindestmenge je Abmessung = 1 Karton
- Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.









Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	001	B 25,00
	002	B 31,00
	003	B 10,00 B 29,00
	004	AD 30,00 / ID 17,00
















Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	006	AD 22,00 / WD 1,00 AD 30,00 / WD 2,00 AD 40,00 / WD 2,00 AD 50,00 / WD 2,50 AD 60,00 / WD 2,50 AD 70,00 / WD 2,50 AD 80,00 / WD 2,50 AD 100,00 / WD 3,00  für Sonderlängen: min. AD 30,00 / min. WD 2,00
	028	H 7,50 / B 15,00 H 12,00 / B 25,00 H 14,50 / B 29,50



















Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	033	B 23,00 B 27,00 B 35,00
	041	SL 29,00
	049	B 30,00 / H 12,00
	072	AD1 40,00 / AD2 30,00 / WD ~2,00 AD1 140,00 / AD2 68,00 / WD ~3,30
	073	AD1 140,00 / AD2 68,00 / WD ~3,30

## Sonderprofile

- Glasrohre und -stäbe erhältlich in zahlreichen Formen (Die Liste zeigt eine Übersicht über Sonderprofile, die in der Vergangenheit gefertigt wurden).
- Außendurchmesser > 6 bis 150 mm
- Längen zwischen 1.200 und 4.000 mm möglich (abhängig von Profil und Abmessungen)
- Mindestbestellmengen zwischen 500 und 1.000 kg (abhängig vom Profil)
- Technische Prüfung / Entwicklung neuer Profile / Kosten auf Anfrage

Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	005	B 25,00 / ID 17,00
	010	B 20,00 B 30,00
	013	B 25,00 / H 15,00 B 32,00 / H 16,00
	017	B 15,00 B 20,00 B 25,00 B 30,00 B 35,00
	020	AD 24,00 / WD 1,00 / 12 Stege AD 40,00 / WD 2,00 / 14 Stege AD 60,00 / WD 2,50 / 14 Stege AD 80,00 / WD 3,00 / 18 Stege
	021	D 25,00
	024	AD 24,00 / WD ~1,00 12 Stege kurz / lang AD 30,00 / WD ~1,20 12 Stege kurz / lang
	034	B 40,00



Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	035	B 35,00
	036	B 49,50 / H 20,00
	038	B 30,00 / WD max. 2,50 60 Rillen B 40,00 / WD max. 2,50 60 Rillen B 60,00 / WD max. 3,00 60 Rillen B 136,50 / WD max. 4,50 80 Rillen
	040	AD 16,85 / ID 12,40
	042	B 18,00 / H 6,10
	043	B 18,20 / H 4,80
	044	B 18,20 / H 4,80
	047	B 30,00 / H 8,00
	048	B 40,00 / H 10,70
	050	B 39,50 / H 11,00
	053	B 100,00 / WD 3,00 / 30 Stege B 140,00 / WD 3,00 / 30 Stege
	054	B 6,00 / H 5,00
	056	SL 30,00
	057	B 18,00 / H 6,00
	058	B 27,57 / ID 11,44


Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	059	B 30,00 / H 22,60
	065	B 9,00 / H 4,00
	066	B 30,00 / H1 5,00 / H2 10,00
	067	B 18,00 / H 7,50
	068	B 10,00 B 25,00
	069	B 3,00 / H 2,00
	070	B 40,00 / H 14,00
	074	B 10,00 / H 5,50 B 15,00 / H 8,40
	075	B 30,00 / H 13,50
	076	B 20,00 / ID 10,00
	077	B 30,00 / H 16,50 B 40,00 / H 21,80
	079	B 17,00 / ID 10,00
	080	B 16,60 / ID 9,00
	082	AD1 200,00 / AD2 100,00 WD ~4,00 / 96 Rillen
	088	H 8,00
	094a	H 25,00 / B 60,00 / ID 10,50
	094b	H 25,00 / B 60,00
	095	B 9,00 / ID 0,60 B 19,50 / ID 1,50

# CONTURAX® PRO

## Standardprofile

- Rechteck- und Quadratrohre erhältlich
- Standardlänge 1.500 mm
- Mindestmenge je Standard-Abmessung = 1 Karton
- Mindestbestellmenge bei Abweichungen vom Standard = 500 kg

Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	085	B 44,50 / WD 1,40 B 67,80 / WD 2,75
	086	H 32,40 / B 54,75 / WD 1,45 H 58,00 / B 86,50 / WD 2,75



## Sonderprofile

- Glasrohre und -stäbe in geometrischen Formen realisierbar (Die Liste zeigt eine Übersicht über Sonderprofile, die in der Vergangenheit gefertigt wurden.)
- Möglicher Abmessungsbereich (abhängig von Profil und Abmessungen):  
AD > 6 bis 150 mm  
L 1.200 bis 4.000 mm
- Mindestbestellmengen zwischen 500 und 1.000 kg (abhängig vom Profil)
- Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.

Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	086	H 19,00 / B 53,50 / WD 1,75
	089	H 132,70 / B 138,80 / WD 2,75
	093	B 29,25 / B 21,50 / WD 2,10 B 100,00 / B 96,00 / WD 3,00
	098	H 50,00 / B 100,00 / WD 5,00



B: Breite | H: Höhe | D: Durchmesser | SL: Seitenlänge | AD: Außendurchmesser | ID: Innendurchmesser | WD: Wanddicke | L: Länge

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Voraussetzung: erfolgreiche technische Prüfung auf Machbarkeit

Tubing  
**SCHOTT AG**  
 Erich-Schott-Straße 14  
 95666 Mitterteich  
 Deutschland  
 Telefon +49 (0)9633/80-0  
 Telefax +49 (0)9633/80-614  
 info.rohrglas@schott.com

[www.schott.com/rohrglas/design](http://www.schott.com/rohrglas/design)

**SCHOTT**  
 glass made of ideas