








## Standardprofile



- Glasrohre und -stäbe erhältlich in zahlreichen Standardformen
- Standardlänge 1.500 mm
- Mindestmenge je Abmessung = 1 Karton
- Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.





Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	001	B 25,00
	002	B 31,00
	003	B 29,00
	004	AD 30,00 / ID 17,00






## Sonderprofile







- Glasrohre und -stäbe erhältlich in zahlreichen Formen (Die Liste zeigt eine Übersicht über Sonderprofile, die in der Vergangenheit gefertigt wurden).
- Außendurchmesser > 6 bis 150 mm
- Längen zwischen 1.200 und 4.000 mm möglich (abhängig von Profil und Abmessungen)
- Mindestbestellmengen zwischen 500 und 1.000 kg (abhängig vom Profil)
- Technische Prüfung / Entwicklung neuer Profile / Kosten auf Anfrage

Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	005	B 25,00 / ID 17,00
	010	B 20,00 B 30,00
	017	B 15,00 B 20,00 B 25,00 B 30,00 B 35,00

Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	006	AD 22,00 / WD 1,00 AD 30,00 / WD 2,00 AD 40,00 / WD 2,00 AD 50,00 / WD 2,50 AD 60,00 / WD 2,50 AD 70,00 / WD 2,50 AD 80,00 / WD 2,50 AD 100,00 / WD 3,00 AD 120,00 / WD 5,00
		für Sonderlängen: min. AD 30,00 / min. WD 2,00
	028	H 12,00 / B 25,00 H 14,50 / B 29,50

Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	033	B 27,00 Fertigung im Bereich 20,00 – 35,00 möglich
	041	SL 29,00
	072	AD1 140,00 / AD2 68,00 / WD -3,30
	073	AD1 140,00 / AD2 68,00 / WD -3,30

Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	020	AD 24,00 / WD 1,00 / 12 Stege AD 40,00 / WD 2,00 / 14 Stege AD 60,00 / WD 2,50 / 14 Stege AD 80,00 / WD 3,00 / 18 Stege
	021	D 25,00
	038	B 30,00 / WD max. 2,50 60 Rillen B 40,00 / WD max. 2,50 60 Rillen B 60,00 / WD max. 3,00 60 Rillen B 136,50 / WD max. 4,50 80 Rillen
	040	AD 16,85 / ID 12,40
	049	B 30,00 / H 12,00



Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	056	SL 30,00
	068	B 10,00 B 25,00
	070	B 40,00 / H 14,00
	075	B 30,00 / H 13,50
	080	B 16,60 / ID 9,00 AD 16,60 – 40,00 / ID 9,00 – 24,00
	104	B 10,00 – 20,00 / H 5,00 – 8,00




# CONTURAX® PRO

## Standardprofile




- Rechteck- und Quadratrohre erhältlich
- Standardlänge 1.500 mm
- Mindestmenge je Standard-Abmessung = 1 Karton
- Mindestbestellmenge bei Abweichungen vom Standard = 500 kg


Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	085	B 44,50 / WD 1,40 B 67,80 / WD 2,75
	086	H 32,40 / B 54,75 / WD 1,75 H 58,00 / B 86,50 / WD 2,75



## Sonderprofile

- Glasrohre und -stäbe in geometrischen Formen realisierbar (Die Liste zeigt eine Übersicht über Sonderprofile, die in der Vergangenheit gefertigt wurden.)
- Möglicher Abmessungsbereich (abhängig von Profil und Abmessungen):  
AD > 6 bis 150 mm  
L 1.200 bis 4.000 mm
- Mindestbestimmungen zwischen 500 und 1.000 kg (abhängig vom Profil)
- Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.

Profil-typ	Profil-nr.	Abmessungen [mm]
	086	H 19,00 / B 53,50 / WD 1,45
	089	H 132,70 / B 138,80 / WD 2,75
	093	B 100,00 / B 96,00 / WD 3,00



B: Breite | H: Höhe | D: Durchmesser | SL: Seitenlänge | AD: Außendurchmesser | ID: Innendurchmesser | WD: Wanddicke | L: Länge

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Voraussetzung: erfolgreiche technische Prüfung auf Machbarkeit

SCHOTT AG  
Erich-Schott-Straße 14  
95666 Mitterteich  
Deutschland  
Telefon +49 (0)9633/80-0  
Telefax +49 (0)9633/80-614  
info.rohrglas@schott.com

[www.schott.com/rohrglas/design](http://www.schott.com/rohrglas/design)

**SCHOTT**  
glass made of ideas