



RG905

Optische Eigenschaften	Mechanische Eigenschaften	Farbmetrische Eigenschaften
Reflexionsfaktor	Referenzdicke	1 mm 2 mm 3 mm
$P_d = 0,921$	$d = 4,00 \text{ mm}$	illuminant D65
Spektrale Garantiewerte	Dichte	x
$\tau_i (405 \text{ nm}) \leq 0,002$	$\rho = 2,54 \text{ g/cm}^3$	y
$\tau_i (490 \text{ nm}) \leq 0,08$	Knoophärte	Y
$\tau_i (645 \text{ nm}) \leq 0,002$	HK[0.1/20] = 438	λ_d
$\tau_i (900 \text{ nm}) \geq 0,96$	Thermische Eigenschaften	P_e
	Transformationstemperatur	illuminant A
	$T_g = 481 \text{ }^\circ\text{C}$	x
	Wärmeausdehnung in $10^{-6}/\text{K}$	y
Brechungsindizes	$\alpha (-30^\circ\text{C}/+70^\circ\text{C}) = 8,8$	Y
$n_F (486 \text{ nm}) = 1,52$	$\alpha (20^\circ\text{C}/300^\circ\text{C}) = 10,1$	λ_d
$n_e (546 \text{ nm}) = 1,51$		P_e
$n_d (587,6 \text{ nm}) = 1,51$		
	Chemische Eigenschaften	Bemerkungen
Sellmeierkoeffizienten	Chemische Haltbarkeit	
gültig von 440 nm bis 1550 nm	FR Klasse = 0	Bandpassfilter / Langpassfilter
$B_1 = 0,6150$	SR Klasse = 1.0	
$B_2 = 0,6285$	AR Klasse = 1.0	DIN 58131
$B_3 = 13,7990$	Feuchtebeständigkeit	
$C_1 = 1,035\text{E-}02 \text{ } \mu\text{m}^2$	Resistentes Glas	Disclaimer
$C_2 = 1,0302\text{E-}02 \text{ } \mu\text{m}^2$	siehe Pocketkatalog "Optisches Filterglas 2020", Kapitel 5.5	Alle Angaben ohne Toleranzen sind als Richtwerte zu betrachten.
$C_3 = 1939,581 \text{ } \mu\text{m}^2$		
Innere Qualität		
Blasenklasse -		



RG905



Reintransmissionsgrad t_i bei der Referenzdicke
 Die Reintransmissionsgrade, tabellarisch und graphisch, sind als Richtwerte zu verstehen.

λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i
200	< 1,000E-05	500	3,976E-02	800	9,390E-01	1100	7,396E-01	2200	6,679E-01	3700	4,391E-02
210	< 1,000E-05	510	2,571E-02	810	9,520E-01	1110	7,055E-01	2250	6,951E-01	3750	4,577E-02
220	< 1,000E-05	520	1,286E-02	820	9,611E-01	1120	6,691E-01	2300	7,234E-01	3800	4,874E-02
230	< 1,000E-05	530	4,884E-03	830	9,674E-01	1130	6,316E-01	2350	7,420E-01	3850	5,293E-02
240	< 1,000E-05	540	3,090E-03	840	9,715E-01	1140	5,930E-01	2400	7,535E-01	3900	5,778E-02
250	< 1,000E-05	550	5,037E-03	850	9,741E-01	1150	5,546E-01	2450	7,528E-01	3950	6,183E-02
260	< 1,000E-05	560	1,043E-02	860	9,757E-01	1160	5,149E-01	2500	7,462E-01	4000	6,292E-02
270	< 1,000E-05	570	7,584E-03	870	9,764E-01	1170	4,769E-01	2550	7,382E-01	4050	5,930E-02
280	< 1,000E-05	580	1,695E-03	880	9,765E-01	1180	4,398E-01	2600	7,270E-01	4100	5,118E-02
290	< 1,000E-05	590	2,482E-04	890	9,762E-01	1190	4,054E-01	2650	7,110E-01	4150	4,086E-02
300	< 1,000E-05	600	2,072E-04	900	9,754E-01	1200	3,741E-01	2700	6,734E-01	4200	3,081E-02
310	< 1,000E-05	610	2,717E-04	910	9,742E-01	1250	2,610E-01	2750	6,409E-01	4250	2,192E-02
320	< 1,000E-05	620	2,813E-04	920	9,727E-01	1300	2,294E-01	2800	6,043E-01	4300	1,498E-02
330	< 1,000E-05	630	2,067E-04	930	9,706E-01	1350	2,554E-01	2850	5,767E-01	4350	9,436E-03
340	< 1,000E-05	640	1,399E-04	940	9,682E-01	1400	2,637E-01	2900	5,666E-01	4400	5,022E-03
350	< 1,000E-05	650	1,604E-04	950	9,651E-01	1450	2,237E-01	2950	5,536E-01	4450	2,197E-03
360	< 1,000E-05	660	4,276E-04	960	9,615E-01	1500	1,946E-01	3000	5,324E-01	4500	7,882E-04
370	< 1,000E-05	670	2,431E-03	970	9,572E-01	1550	2,015E-01	3050	5,053E-01	4550	2,409E-04
380	< 1,000E-05	680	1,696E-02	980	9,520E-01	1600	2,316E-01	3100	4,763E-01	4600	6,732E-05
390	< 1,000E-05	690	7,804E-02	990	9,458E-01	1650	2,511E-01	3150	4,484E-01	4650	1,888E-05
400	< 1,000E-05	700	2,159E-01	1000	9,384E-01	1700	2,453E-01	3200	4,232E-01	4700	< 1,000E-05
410	< 1,000E-05	710	3,800E-01	1010	9,293E-01	1750	2,398E-01	3250	4,019E-01	4750	< 1,000E-05
420	< 1,000E-05	720	5,179E-01	1020	9,183E-01	1800	2,556E-01	3300	3,842E-01	4800	< 1,000E-05
430	5,472E-05	730	6,230E-01	1030	9,046E-01	1850	3,022E-01	3350	3,701E-01	4850	< 1,000E-05
440	4,661E-04	740	7,044E-01	1040	8,896E-01	1900	3,686E-01	3400	3,592E-01	4900	< 1,000E-05
450	2,734E-03	750	7,693E-01	1050	8,716E-01	1950	4,445E-01	3450	3,515E-01	4950	< 1,000E-05
460	1,065E-02	760	8,221E-01	1060	8,510E-01	2000	5,108E-01	3500	3,463E-01	5000	< 1,000E-05
470	2,565E-02	770	8,634E-01	1070	8,273E-01	2050	5,626E-01	3550	3,438E-01	5050	< 1,000E-05
480	3,962E-02	780	8,957E-01	1080	8,012E-01	2100	6,059E-01	3600	3,421E-01	5100	< 1,000E-05
490	4,315E-02	790	9,207E-01	1090	7,714E-01	2150	6,425E-01	3650	3,429E-01	5150	< 1,000E-05